

Memograph CVM40



Weitere Informationen und aktuelle Preisangabe:

www.at.endress.com/CVM40

Vorteile:

- Messwernerfassung und Datenmanagement in einem Gerät, geeignet für alle Prozessphotometer
- Höchste Datensicherheit und FDA-Konformität für Benutzerverwaltung (FDA 21 CFR Part 11)
- Nahtlose Systemintegration: Einheitliches Portfolio an Kommunikationsstandards passt zu jedem Leitsystem (DCS).
- Einfache und sichere Inbetriebnahme: Komfortable Konfigurationsübertragung auf andere Geräte mit USB-Stick oder SD-Karte spart Zeit und minimiert den Aufwand.
- Menügeführte Kalibrierung rationalisiert die Wartung von Sensoren
- Grafische Visualisierung von Messwerten auf Farbdisplay
- Universaleingänge für zusätzliche Messwerte (Temperaturmessung usw.)

Spezifikation im Überblick

- **Anschluss-Schutzart** Frontseitig: IP65 (NEMA4) Rückseitig: IP20

Anwendungsgebiet: Der Memograph CVM40 ist ein zuverlässiger, genauer Messumformer und Datenmanager für alle Prozessphotometer. Es sind bis zu zwei photometrische Sensoren anschließbar; die Werte werden auf dem grafischen Farbdisplay angezeigt. Wählen Sie eins der vielfältigen Kommunikationsprotokolle für den komfortablen Zugriff auf den Memograph von jedem Arbeitsplatz. Ein Sicherheitspaket entsprechend FDA 21 CFR 11 gewährleistet sichere Datenerfassung und schützt vor unautorisiertem Zugriff. Der CVM40 bietet eine intuitive Bedienung und unterstützt Sie mit einer leichten, menügeführten Kalibrierung.

Funktionen und Spezifikationen

Konzentration

Messprinzip

Konzentration

Anwendung

Messumformer für Inline-Photometer und Data Manager

Messbereich

0-2,5 AU für Absorption,
0-500 FTU or ppm für Streulicht

Anschluss-Schutzart

Frontseitig: IP65 (NEMA4)
Rückseitig: IP20

Weitere Informationen www.at.endress.com/CVM40