

Fernanzeige und -steuerung Promonitor NRF560

Zur Tankstandanzeige und Steuerung des intelligenten Tankstandmessgeräts Proservo NMS5



Vorteile:

- Fernanzeige und -steuerung für das Tankstandmessgerät Proservo
- Anzeige über ein zweizeiliges beleuchtetes Display
- Bedienung über 3 optische Tasten (touch control)
- Programmiermatrix
- Gehäuse der Schutzklasse IP 67
- Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Weitere Informationen und aktuelle
Preisangabe:

www.be.endress.com/NRF560

Anwendungsgebiet: Der Promonitor NRF560 ist ein Anzeigegerät zur Verwendung mit den Tankstandmessgeräten der Baureihe Proservo. Das Gerät wird direkt am Tank oder in einer Entfernung von bis zu 1.200 m montiert (lokale HART-Verbindung). Promonitor zeigt den gemessenen Füllstand, die Temperaturdaten sowie den Betriebszustand an und kann von einem günstig gelegenen Ort aus Bedienkommandos an den Proservo NMS5 schicken.

Funktionen und Spezifikationen

Kontinuierlich / Flüssig

Messprinzip

Füllstand Radar

Merkmal / Anwendung

Tankfussanzeige zur Anzeige und Bedienung des Proservos

Versorgung / Kommunikation

85-264 VAC

20-55 VAC/20-62 VDC

Umgebungstemperatur

Standard:

-20 °C ... 60 °C

-40 °C ... 60 °C optional

Kommunikation

digital HART

Zertifikate / Abnahmen

ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

Weitere Informationen www.be.endress.com/NRF560