

Проточная арматура Flowfit CYA251

Проточная арматура для водоочистки, водоснабжения и водоотведения



Преимущества:

- Простая адаптация к вашей системе: технологические присоединения практически для любого диаметра труб.
- Различные варианты монтажа: подходит для монтажа на стену и на трубу.
- Быстрая передача измеренных значений: небольшой объем проточной части обеспечивает минимальное время отклика.
- Простое и безопасное обслуживание: автоматическая очистка датчика без прерывания процесса.
- Прочная конструкция: рабочее давление до 6 бар

Дополнительная информация и актуальные цен:

www.casc.endress.com/CYA251

Назначение: Flowfit CYA251 - это проточная арматура для датчиков нитратов, спектрального коэффициента поглощения, мутности и кислорода с диаметром 40 мм. Она обеспечивает адаптацию к любым технологическим трубопроводам или в байпасную линию благодаря множеству доступных присоединений. Материал повышенной стойкости выдерживает даже агрессивные среды и тяжелые условия окружающей среды, а клапан обратного давления защищает технологический процесс от фонтанирования и увеличивает безопасность в эксплуатации. Более того, с помощью автоматической чистящей форсунки вы сможете продлить интервалы обслуживания.

Характеристики и спецификации

Анализатор

Принцип измерения
Фотометрические УФ-
анализаторы

Кислород

Принцип измерения
Датчик
кислорода

Мутность

Принцип измерения
1-лучевое рассеянное
излучение

Дополнительная информация www.casc.endress.com/CYA251