

RIA14

Schleifengespeister Feldanzeiger

Gut lesbare Anzeige eines 4...20 mA Signals vor-Ort für einen besseren Prozessüberblick!



Vorteile:

- Anzeige von 4...20 mA Messwerten
- 5-stellige Messwertanzeige mit Dimension, Bargraph und Hintergrundbeleuchtung
- Keine externe Versorgung notwendig
- Varianten: Aluminiumdruckgussgehäuse oder Edelstahlgehäuse.
- Einfache 3-Tastenbedienung zur Parametrierung oder Parametrierung über Schnittstelle mit PC Software FieldCare oder Parametrierung ohne Hilfsenergie mittels Setup-Box
- Internationale Zulassungen; Schiffbauzulassung
- Lässt das HART®-Übertragungsprotokoll ungehindert passieren

Spezifikation im Überblick

- **Eingang** 1 x Analog 4...20 mA
- **Ausgang** 1 x Open-Kollektor
- **Ausgang** 1 x Open-Kollektor
- **Anzeige** LCD 20 mm (0,79") 5-stellig Bargraph Klartext-Feld
- **Spannungsversorgung** Schleifengespeist

ab **512,00 CHF**

Preis mit Stand vom 21.06.2021

Weitere Informationen und aktuelle Preisangabe:

www.ch.endress.com/RIA14

Anwendungsgebiet: Der Anzeiger stellt das Messsignal auf dem großen, hinterleuchteten Display dar. Bargraph für schnellen Prozessüberblick und editierbares Klartextfeld zur Anzeige von Einheit oder TAG. Im Fall einer Grenzwertverletzung wird auch dies signalisiert und ein Open Collector kann geschaltet werden. Der Anzeiger benötigt keine separate Hilfsenergie, sondern wird direkt aus der 4...20 mA Stromschleife gespeist. Das Gehäuse ist in Aluminium und in Edelstahl sowie optional mit Ex d Zulassung erhältlich.

Funktionen und Spezifikationen

Registrierung / Auswertung

Messprinzip

Anzeiger

Funktion

Anzeigen

Zulassungen

UR C/US

CSA GP

ATEX Ex d

ATEX Staub

ATEX n

FM USA NI

FM USA DIP

FM USA XP

CSA NI

CSA DIP

CSA XP

Schiffbauzulassung

Eingang

1 x Analog 4...20 mA

Ausgang

1 x Open-Kollektor

Registrierung / Auswertung**Hilfsspannung / Messumformerspeisung**

Schleifengespeist

Abmessungen (BxHxT)

Feldgehäuse:

132 x 135 x 106 mm

(5,2" x 5,31" x 4,17")

Bedienung3 Tasten-Schnittstelle auf Elektronik + PC Schnittstelle
FieldCare**Anzeige**

LCD 20 mm (0,79")

5-stellig

Bargraph

Klartext-Feld

**Prozessgeräte &
Steueranzeiger****Messprinzip**

Schleifengespeiste Anzeiger

MessprinzipSchleifengespeister
Feldanzeiger**Funktion**

Anzeigen

**Prozessgeräte &
Steueranzeiger****Anzeige**

LCD 20 mm (0,79")

5-stellig

Bargraph

Klartext-Feld

SpannungsversorgungSchleifengespeist

Eingang1 x Analog 4...20 mA

Ausgang1 x Open-Kollektor

Ausgang1 x Open-Kollektor

Software FunktionenNicht definiert

Prozessgeräte &
Steueranzeiger

Zertifikate

Ex-freier Bereich

ATEX

CSA

FM

EAC

IECEX

NEPSI

TIIS

SIL

Nicht definiert

Schalttafel

Feld

Weitere Informationen www.ch.endress.com/RIA14