

# Armatura a deflusso universale Flowfit CYA251

## Armatura a deflusso per acqua, acque reflue e utility



Per maggiori informazioni e conoscere il prezzo attuale:

[www.ch.endress.com/CYA251](http://www.ch.endress.com/CYA251)

### Vantaggi:

- Facile adattamento al sistema: attacchi al processo per quasi tutti i diametri
- Diverse opzioni di montaggio: adatto per installazione su palina e a muro.
- Valori di misura disponibili rapidamente: il montaggio in spazi ristretti riduce i tempi di risposta del sensore.
- Manutenzione facile e sicura: pulizia automatica del sensore senza interruzione del processo.
- Design robusto: adatto per pressioni di processo fino a 6 bar (87 psi)

**Campo applicativo:** Flowfit CYA251 è un'armatura a deflusso per sensori di nitrato/SAC, torbidità e ossigeno. Permette un adattamento ottimale alle tubazioni. Il materiale rinforzato resiste anche a mezzi aggressivi e a condizioni ambientali estreme. Una valvola di contropressione protegge il processo e aumenta la sicurezza operativa. Grazie al sistema di pulizia automatico, potrete beneficiare di intervalli di manutenzione prolungati.

## Caratteristiche e specifiche

### Ossigeno

#### Principio di misura

Misura amperometrica dell'ossigeno

### Torbidità

#### Principio di misura

Diffusione luce a raggio singolo

Analizzatore

Principio di  
**misura**  
Fotometria UV

---

Maggiori informazioni [www.ch.endress.com/CYA251](http://www.ch.endress.com/CYA251)