

Fieldgate FXA30B



详细信息和最新价格参见:

www.endress.com.cn/FXA30B

优势:

- 桌面显示物位、流量和压力，无需考虑安装位置和远处的网关供电
- 特别适用于典型的每天三次库存测量
- 易于连接至现场设备
- 如需要可以绑定蜂窝移动服务
- 在偏远地区使用电池灵活供电或直流供电

产品规格参数

- 输入 4路4..20 mA模拟量 4路数字量 脉冲计数器
- 输出 4路数字量

应用领域: Connect Sensor FXA30B 是整体集成的电池供电网关，输入可以连接多种现场设备。FXA30B 能够在恶劣工况下工作，是无法连接电源的使用场合的理想选择。可以用作现场设备的电源，通过 SupplyCare Hosting云可以查看数据。

特征和规格

现场总线组件

测量原理

Fieldgate

功能

Battery-powered remote cellular monitoring of connected analog as well digital field devices;

Designed to work in rugged industrial environments;

Measured values can be visualized via the SupplyCare Hosting cloud solution.

现场总线组件

输入

4路4..20 mA模拟量

4路数字量

脉冲计数器

输出

4路数字量

储存单元

无

电源

电池供电

8...30 VDC

外形尺寸 (WxHxD)

102 mm x 76 mm x 76 mm

通信接口

Cellular LTE

3G

2G

设置

由Endress+Hauser操作

可选

全球3G/2G pentaband

LTE和AT&T (仅美国)

可选不带电池

证书

ATEX、IEC

FCC

更多信息 www.endress.com.cn/FXA30B