

数字维护工具 Memocheck CYP02E

Memosens测量点中的测量值仿真



优势:

- 快速便捷执行现场检查：双插头结构，同时仿真两个不同传感器状态，验证并确保测量点安装或调试正确。
- 保证测量回路安全：检查从电缆接头到过程控制系统的整个信号传输过程。
- 提供防篡改保护：禁止修改仿真数据。
- 通过防爆认证，可以在危险区中使用。

详细信息和最新价格参见:

www.endress.com.cn/CYP02E

应用领域: Memocheck CYP02E维护工具，在现场快速便捷地执行测量系统检查。双插头结构，能够同时仿真两个预设定传感器状态。连接Memocheck，而非直接连接传感器，检查从电缆接头到过程控制系统的整个测量回路，确保测量值传输准确无误。

特征和规格

电导率

测量原理

玻璃电极

应用

Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

氧气

测量原理
溶解氧传感器

应用
Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

pH

测量原理
玻璃电极

应用
Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

ORP /氧化还原电位

测量原理
ORP电极

应用
Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

氯气

测量原理
余氯

应用
Memocheck service tool for quick checks of measuring chains with Memosens technology

更多信息 www.endress.com.cn/CYP02E