

Transmisores de temperatura

Measuring principle

Transmisor de cabezal

Entrada

1 x RTD, TC

Salida

1 x analógica 4 ... 20 mA

Suministro de energía auxiliar

8 ... 35 V CC

Comunicación

PCP (programable mediante PC)

Instalación

Cabezal de conexión de tipo B

Precisión(Pt100, -50 ... 250 °C) \leq 0,5 K(Pt100, -58 ... 482 °F) \leq 0,9 °F**Aislamiento galvánico**

sí

Más información www.ar.endress.com/TMT80