

Chambre de passage universelle Flowfit CYA251

Chambre de passage pour l'eau, les eaux usées
et les utilités



Avantages:

- Adaptation simple à votre système : Raccords process pour presque tous les diamètres de conduite.
- Options de montage : Adapté pour le montage sur conduite ou paroi.
- Obtention rapide des valeurs mesurées : Le petit volume de la chambre de passage raccourcit les temps de réponse du capteur.
- Maintenance simple et sûre : Nettoyage automatique du capteur sans interruption du process.
- Construction robuste : Adaptée pour des pressions de process jusqu'à 6 bar (87 psi).

Plus d'informations et prix actuels:

www.be.endress.com/CYA251

Domaine d'application: La Flowfit CYA251 est une chambre de passage pour les capteurs de nitrates/CAS, turbidité et oxygène avec un diamètre de 40 mm. Elle permet une adaptation optimale à vos conduites grâce aux nombreux raccords process disponibles. De par son matériau robuste, elle résiste même aux milieux agressifs et aux conditions ambiantes sévères. Un clapet anti-retour améliore la sécurité de fonctionnement. Mieux encore, la buse de nettoyage automatique permet d'allonger les intervalles de maintenance.

Caractéristiques et spécifications

Analyseur

**Principe de
mesure**
Photométrie UV

Oxygène dissous

Principe de mesure
Capteur d'oxygène
dissous

Turbidité

Principe de mesure
Lumière pulsée à faisceau
unique

Plus d'infos www.be.endress.com/CYA251