

Surveillance et contrôle Promonitor NRF560

Pour la surveillance et le contrôle du jaugeur
asservi Proservo NMS5



Avantages:

- Surveillance et commande à distance de la jauge de niveau Proservo
- Afficheur 2 lignes rétroéclairé
- Configuration via 3 touches optiques (commande tactile)
- Matrice de programmation
- Indice de protection du boîtier : IP 67
- Protection antidéflagrante pour montage en zone Ex

Plus d'informations et prix actuels:

www.be.endress.com/NRF560

Domaine d'application: Le Promonitor NRF560 est une unité de surveillance à utiliser avec les jauges de niveau Proservo. Il est monté sur une cuve ou jusqu'à 1 200 m de la cuve (raccordement HART local). Le Promonitor donne des informations sur le niveau mesuré, les données de température et l'état de fonctionnement, et peut également envoyer des instructions au Proservo NMS5.

Caractéristiques et spécifications

Mesure continue / Liquides

Principe de mesure
Radar

Mesure continue / Liquides

Caractéristiques / Applications

Unité de contrôle et affichage à distance

Alimentation / Communication

85-264 VAC

20-55 VAC/20-62 VDC

Température ambiante

Standard :

-20 °C ... 60 °C

(-4 °F ... 140 °F)

En option :

-40 °C ... 60 °C

(-40 °F ... 140 °F)

Communication

HART numérique

Certificats / Agréments

ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

Plus d'infos www.be.endress.com/NRF560