

# Troebelheidsarmatuur Flowfit CUA262

Roestvrijstalen ingelaste flowarmatuur voor  
drinkwater, proceswater en utiliteiten



Meer informatie en actuele prijzen:

[www.be.endress.com/CUA262](http://www.be.endress.com/CUA262)

## Voordelen:

- Troebelheidsmetingen zonder productverlies: bij hygiënische inline-metingen blijft elke druppel water in het proces behouden.
- Bypass-installaties zijn nu overbodig: dankzij het hygiënisch ontwerp kunt u direct in uw leiding, skid of installatie lassen.
- Nog compacter: geringe afmetingen besparen ruimte in skids.
- Snelle installatie en inbedrijfstelling van de sensor: handige klemverbinding en automatische ontluchting bespoedigen de integratie in uw proces.
- Robuust ontwerp: geschikt voor procesdrukken tot 6 bar (87 psi) en -temperaturen tot 85 °C (185 °F).

## Overzicht specificaties

- **Process temperature** 0 .. 85°C
- **Process pressure** 0 .. 6 bars

**Toepassingsgebied:** De Flowfit CUA262 is een troebelheidsflowarmatuur voor alle drinkwater- en proceswatertoepassingen. Het hygiënische ontwerp maakt direct lassen in uw skid, leiding of installatie mogelijk – bypass-installaties zijn nu overbodig. Het robuuste roestvrijstalen materiaal is bestand tegen hoge druk en temperatuur en is geschikt voor drinkwater. Zo gaat in het proces geen druppel water verloren. De handige klembevestiging en de automatische ontluchting bespoedigen de installatie en inbedrijfstelling van de sensor.

## Kenmerken en specificaties

---

## Turbidity

**Meetprincipe**

Single beam scattered light

---

**Application**

Flow-assembly for potable water applications  
and distribution networks  
flow-assembly for process water applications  
to be integrate in the plant / skid

---

**Installation**

Flow-assembly for potable water applications  
and distribution networks  
flow-assembly for process water applications  
to be integrate in the plant / skid

---

**Design**

Stainless steel flow-assembly, 100mm OD,  
2mm  
Wall thickness, 1.4404

---

**Material**

Stainless steel 1.4404

---

**Dimension**

200 x 164mm

---

**Process temperature**

0 .. 85°C

---

**Process pressure**

0 .. 6 bars

---

**Connection**

Welding socket

---

Meer informatie [www.be.endress.com/CUA262](http://www.be.endress.com/CUA262)