

Bewaking en regeling Promonitor NRF560

Voor bewaking en regeling op de tankwand van de intelligente Proservo NMS5-tankmeter



Voordelen:

- Bewaking op afstand en regeling voor Proservo-tankmeter
- Weergave via verlicht tweeregelig display
- Bediening via 3 optische knoppen (touch-bediening)
- Programmeringsmatrix
- Beschermingsklasse IP 67-behuizing
- Explosie veilig voor montage in gevaarlijke omgeving

Meer informatie en actuele prijzen:

www.be.endress.com/NRF560

Toepassingsgebied: De Promonitor NRF560 is een bewakingseenheid voor gebruik met de Proservo-serie tankmeters. Gemonteerd tegen de tankwand of tot 1200 meter ver weg (lokale HART-aansluiting). Promonitor toont het gemeten niveau, de temperatuurgegevens en de bedrijfstoestand, en kan bedieningscommando's naar de Proservo NMS5 versturen vanaf een makkelijke locatie.

Kenmerken en specificaties

Continuous / Liquids

Meetprincipe
Level radar

Continuous / Liquids

Characteristic / Application

Convenient Remote Indicator and Operation panel

Supply / Communication

85-264 VAC

20-55 VAC/20-62 VDC

Ambient temperature

Standard:

-20 °C ... 60 °C

(-4 °F ... 140 °F)

Optional:

-40 °C ... 60 °C

(-40 °F ... 140 °F)

Communication

digital HART

Certificates / Approvals

ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

Meer informatie www.be.endress.com/NRF560