

# Memograph CVM40



Plus d'informations et prix actuels:

[www.ca.endress.com/CVM40](http://www.ca.endress.com/CVM40)

## Avantages:

- Acquisition des valeurs mesurées et gestion des données avec un seul appareil, adapté à tous les photomètres de process
- Sécurité des données maximale et conformité FDA pour la gestion des utilisateurs (FDA 21 CFR Part 11)
- Intégration système simple : Notre portfolio unique de standards de communication s'adapte à tous les systèmes numériques de contrôle commande (SNCC)
- Mise en service simple et sûre : La duplication de la mise en service sur d'autres appareils via une clé USB ou une carte SD permet un gain de temps
- L'étalonnage par menus déroulants permet de simplifier la maintenance des capteurs
- Visualisation graphique des valeurs mesurées sur l'affichage couleur
- Entrées universelles pour des valeurs mesurées supplémentaires (mesure de température, etc.)

## Données clés

- **Indice de protection** Face avant : IP65 (NEMA4) Face arrière : IP20

**Domaine d'application:** Le Memograph CVM40 est un transmetteur et un système de gestion de données fiable et précis pour tous les photomètres de process. Connectez jusqu'à deux capteurs photométriques et visualisez les valeurs mesurées sur son afficheur graphique couleur. Ou choisissez parmi un large choix de protocoles de communication pour y accéder facilement de n'importe quel poste de travail. Un pack sécurité selon FDA 21 CFR 11 garantit un enregistrement sûr des données et protège de tout accès non autorisé. Le CVM40 est conçu pour une configuration intuitive et permet un étalonnage simple par menus déroulants.

## Caractéristiques et spécifications

## Concentration

### Principe de mesure

---

#### Application

Transmetteur pour les photomètres en ligne et système de gestion des données

---

#### Gamme de mesure

0-2,5 AU pour l'absorption,  
0-500 FTU ou ppm pour la lumière diffusée

---

#### Indice de protection

Face avant : IP65 (NEMA4)  
Face arrière : IP20

---

Plus d'infos [www.ca.endress.com/CVM40](http://www.ca.endress.com/CVM40)