

Cerabar T PMP135



Дополнительная информация и актуальные цен:

www.casc.endress.com/PMP135

Преимущества:

- Компактный преобразователь давления в гигиеническом исполнении
- Подходит для очистки/стерилизации на месте (CIP / SIP)
- Гигиеническое, монтируемое заподлицо присоединение к процессу с сертификатами 3-A и EHEDG

Краткие характеристики

- **Рабочий диапазон** 1бар...40бар

Назначение: Cerabar PMP135 - бюджетный и компактный преобразователь давления с гигиеническим присоединением к процессу и металлической мембраной, монтируемой заподлицо для измерения абсолютного и избыточного давления.

Характеристики и спецификации

Давление

Принцип измерения

Характеристики

Экономичный преобразователь давления с тензорезистивным чувствительным элементом, с установленным заподлицо металлическими измерительными диафрагмами для гигиенических применений

Напряжение питания

Аналоговый:

12...30В DC,

Дискретный:

18...32В DC

Давление**Погрешность**

0,5%

Длительная стабильность

0,15% от верхней границы диапазона в год

Рабочая температура

-25°C...100°C

135°C в течение 1 часа

Температура окружающей среды

-25°C...70°C

Рабочий диапазон

1бар...40бар

Макс. избыточное давление

160бар

Присоединение к процессу

Резьбовые

Tri-Clamp ISO2852

Гигиенические

Связь

Аналоговый 4...20мА

Дискретный (PNP)

Сертификаты/Разрешения

ATEX

Сертификаты безопасности

SIL

Сертификаты на конструкцию

EN10204-3.1

Гигиенические сертификаты

3A

Давление

Доп. информация

Дискретный выход

Дополнительная информация www.casc.endress.com/PMP135