

## Multiparameter handheld Liquiline To Go CYM290

Portable device for pH/ORP, conductivity, oxygen and temperature measurement in all industries



### Преимущества:

- Make the right decisions for your process: the handheld's reliable measurements with 100% signal integrity help you to take the appropriate action at the right moment.
- Trust your grab sample values: using the same technology for process and grab sample measurement provides you with full consistency.
- Take it to any measuring point: the robust, shock-proof housing with ingress protection to IP66/67 enables fast process control even in the most challenging environments.
- Simplify your daily work: hot plug & play with pre-calibrated Memosens sensors enables you to rapidly change from one parameter to another.

### Краткие характеристики

- **Входной сигнал** Контакт М8 для протокола Memosens малой мощности, одноканальный прибор
- **Выходной сигнал** не исп.
- **Степень защиты** IP 66/67

**Назначение:** With Liquiline To Go CYM290 you get the information you need, where you need it. The robust multiparameter handheld enables you to control any measuring point in your plant with the identical Memosens sensors that you use in your process. This guarantees full data consistency between your measurements with results you can trust: reliable measuring values that allow you to quickly take any remedial actions necessary to keep your process running under optimal conditions.

Дополнительная информация и актуальные цен:

[www.casc.endress.com/CYM290](http://www.casc.endress.com/CYM290)

---

## Характеристики и спецификации

---

pH

**Принцип измерения**

Стеклянный электрод

**Применение**

для полевого и лабораторного применения

**Монтаж**

портативный измерительный прибор

**Характеристики**

ручной программатор для датчиков pH, проводимости и растворенного кислорода Memosens

**Принцип измерения**

Датчики pH, проводимости и растворенного кислорода Memosens

**Конструкция**

переносное ручное устройство

**Материал**

РА 12, GF30 + TP

**Габаритные размеры**

132 x 156 x 30 мм (прибл.)

**Сертификаты на взрывозащиту**

нет

**Степень защиты**

IP 66/67

**Входной сигнал**

Контакт M8 для протокола Memosens малой мощности, одноканальный прибор

**Выходной сигнал**

не исп.

Проводимость

**Принцип измерения**

Датчик  
кислорода

---

Кислород

**Принцип измерения**

Датчик  
кислорода

---

Дополнительная информация [www.casc.endress.com/CYM290](http://www.casc.endress.com/CYM290)