

Stamoclean CAT430



Дополнительная информация и актуальные цен:

www.casc.endress.com/CAT430

Преимущества:

- Очистка от бактерий и твердых частиц
- Сокращение эксплуатационных затрат благодаря длинным интервалам очистки
- Малое время отклика измерительных приборов, расположенных после фильтра, благодаря небольшому мертвому объему
- Конструкция, требующая минимального тех.обслуживания, очистка без химикатов
- Дополнительный насос не требуется

Краткие характеристики

- **Рабочая температура** 5°C ... 50°C
- **Рабочее давление** 1 ... 3,5 бар

Назначение: Блок подготовки проб Stamoclean CAT430 обеспечивает получение очищенных от бактерий проб непосредственно из процесса. Пластина его фильтра подходит даже для областей применения с высокими нагрузками жира или волокон. Спроектированная для уменьшения трудозатрат на техническое обслуживание, специальная поверхность мембраны позволяет легко выполнять очистку без применения химикатов, что сокращает эксплуатационные расходы. Благодаря минимальному мертвому объему Stamoclean CAT430 оперативно отражает изменения в процессе и сокращает время отклика измерительных приборов, расположенных после фильтра.

Характеристики и спецификации

Анализатор

Принцип измерения

Анализатор

Характеристики

Система пробоподготовки. Проба подается по трубопроводе или через мембранный насос в зависимости от заказанного исполнения.

Размер

Стакан шлангового насоса 400x420x230мм, Фильтр 450x350x12мм

Конструкция

Стакан насоса из стеклопластика, фильтр PES, арматура и опорная часть из высококачественной стали

Рабочая температура

5°C ... 50°C

Температура окружающей среды

-25°C ... 60°C

Рабочее давление

1 ... 3,5 бар

Расход проб

Количество фильтрата на каждый фильтр 200мл/ч

Консистенция проб

до макс. 8 г/л

Особенности

возможна передача пробы на расстояния до 20 метров с помощью сжатого воздуха.

Применение

Водоснабжение и Водоотведение

Источник питания

115 В AC / 60 Гц или 230 В AC / 50 Гц

Расходные материалы

мембранных фильтров не требуется

Дополнительная информация www.casc.endress.com/CAT430