

RNF22 power feed-in and error message module

Safely power and monitor system interfaces on the DIN rail bus



Преимущества:

- Safe and reliable 24 V_{DC} interface power supply, single or redundant
- Intelligent diagnostics built-in: power supply failure or fuse error
- Quick and easy wiring with plug-in terminals
- Compact housing: 17.5 mm (0.69 in) for efficient use of space in control cabinets

Краткие характеристики

- Вход 24 V DC
- Выход U_{in} - 0,8 V
- Питание 24 V DC

от **61,00 €**

Цена действительна на 19.05.2022

Дополнительная информация и актуальные цен:

www.casc.endress.com/RNF22

Назначение: The RNF22 is a power and error message module that provides a redundant 24 V_{DC} supply voltage to the DIN rail interface bus connector system for safe operations in hazardous areas. Intelligent error diagnostics alert of power supply failure, **NAMUR** group error messages or fuse error via a relay contact and a flashing LED. The compact interface module is protected against overvoltage and reverse polarity via diode decoupling.

Характеристики и спецификации

Источники питания и барьер

Принцип измерения

Активный барьер

Принцип измерения

Power and error message module

Источники питания и барьер

Функция

Power and error message module

Питание

24 V DC

Вход

24 V DC

Выход

Uin - 0,8 V

Сертификаты

ATEX

IECEX

DNV

Настройка

DIP switch

Дополнительная информация www.casc.endress.com/RNF22