


# Logiciel de gestion de la chaîne logistique SupplyCare Enterprise

Plateforme de gestion de stocks au niveau  
entreprise pour une information logistique  
transparente



## Avantages:

- Améliore la planification de la demande et réduit vos stocks
- Permet des processus commerciaux tels que la gestion de stocks par le vendeur / fournisseur (GSV / GSF)
- Solution complète, de la mesure des stocks et de l'acquisition des données à l'intégration dans votre processus d'entreprise
- Réseau SAV et assistance dans le monde entier
- Réaction plus rapide aux volatilités de la chaîne d'approvisionnement
- Visibilité totale des stocks 24 h sur 24, 7 jours sur 7, partout dans votre entreprise, y compris sur des appareils mobiles

Plus d'informations et prix actuels:

[www.ch.endress.com/SCE30B](http://www.ch.endress.com/SCE30B)

**Domaine d'application:** La plateforme de gestion SupplyCare permet une planification collaborative de la demande, la reconstitution et l'ordonnancement des stocks pilotés par événements ainsi que la réconciliation (entrée/sortie) et la consolidation (totalisation) de stocks géographiquement répartis. Vous pouvez impliquer des partenaires de toutes les entités, voire de différentes sociétés, pour rendre votre chaîne logistique plus intelligente. La version entreprise est installée sur votre infrastructure de serveur.

## Caractéristiques et spécifications

---

## Software

### Principe de mesure

Solutions de gestion des stocks

---

### Tâche d'application

Acquisition de données

Gestion des données

Surveillance et visualisation des process

---

### Domaine d'application

SupplyCare Enterprise SCE30B est un logiciel d'exploitation basé sur le web pour l'affichage et la surveillance de niveaux de cuves et de silos répartis dans le monde entier.

---

### Système d'exploitation

Windows 7<sup>®</sup> (Professional 64)

Windows 10<sup>®</sup> (Enterprise)

Windows Server 2012<sup>®</sup> (Standard 64) R1

Windows Server 2012<sup>®</sup> (Standard 64) R2

Windows Server 2016 (Standard)

Windows Server 2019 (Standard)

---

### Type de processeur

4 coeurs, 3 GHz ou mieux

---

### Mémoire principale

8 Go (mémoire libre)

---

### Capacité du disque dur

50 Go pour l'installation complète, selon la taille de la base de données

---

### Résolution de l'écran, affichage

1280 x 800 (desktop), l'application peut également être utilisée sur un appareil mobile

---

### Interfaces

Business System via IMS Middleware

Web Browser

---

## Software

### Autres

SupplyCare Enterprise fonctionne par défaut dans un environnement Apache Tomcat sur un serveur d'applications comme service sous Microsoft Windows. Les opérateurs et administrateurs utilisent l'application via un navigateur web à partir de leur bureau.

Graphiques : Les exigences minimum ne tiennent pas compte des exigences pour le système d'exploitation du serveur ou d'autres applications (par ex. logiciel antivirus) installées sur le serveur. Les exigences réelles et les fonctions du produit peuvent dépendre de la configuration système et du système d'exploitation. Les exigences pour le hardware dépendent en grande partie du nombre d'utilisateurs souhaité, des performances de sécurité, etc.

---

### Marques déposées

Les marques suivantes sont soit des marques déposées par la Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays :

Microsoft®

Windows®

Windows Server®

Les marques suivantes sont des marques déposées par Google LLC :

Google™

Google Chrome™

Google Maps™

Les marques suivantes sont des marques déposées par Cisco Systems, Inc. et/ou ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays :

IOS®

Safari®, iPhone® et iPad® sont des marques déposées par Apple® Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

---

Plus d'infos [www.ch.endress.com/SCE30B](http://www.ch.endress.com/SCE30B)