


## Ecograph T RSG35 Data Manager grafico universale

Registrazione senza carta, visualizzazione e monitoraggio contemporanei dei valori di processo.



### Vantaggi:

- Versatile: fino a 12 ingressi universali registrano una vasta gamma di segnali di misura
- Facilità di lettura: "display da 5.7 TFT per la visualizzazione dei valori di misura in un massimo di quattro gruppi, display grafico digitale, visualizzazione a barre e curve
- Sicuro: dati di archiviazione affidabili con memoria interna e scheda SD separata
- Semplice: funzionamento intuitivo tramite il navigatore (jog/shuttle), o funzionamento tramite PC e web server integrato
- Compatto: bassa profondità di installazione, consente di risparmiare spazio e denaro
- Sistema aperto: interfacce comuni come Ethernet, RS232/485, USB e funzione slave opzionale per Modbus RTU/TCP
- Comunicativo: notifica via e-mail in caso di allarme e di violazione delle soglie

da **1.004,00 CHF**

Prezzo aggiornato al 26.09.2022

Per maggiori informazioni e conoscere il prezzo attuale:

[www.ch.endress.com/RSG35](http://www.ch.endress.com/RSG35)

### Sintesi delle specifiche

- **Ingresso** 12 analogici (max) (U, I, TC, RTD, frequenza, impulsi) 6 digitali (max)
- **Uscita** 6 relè (max) 1 alimentazione trasmettitore
- **Display** Display grafico a colori TFT da 5.7"
- **Alimentazione** 100 ... 230 V c.a.  $\pm 10\%$  24 V (-10%, +15%) c.a./c.c.
- **Storicizzazione dati/Registrazione** Memoria interna SD card Pen drive

**Campo applicativo:** Registrazione e visualizzazione di tutte le sequenze di processo. Il monitoraggio del processo e la registrazione dei dati stanno diventando sempre più complessi. Ogni valore di misura conta. Ecograph T RSG35 visualizza e controlla tutti i segnali in ingresso, analogici o digitali. L'unità è facile da usare ed è dotata di funzioni per risparmiare sui costi e semplificare l'acquisizione dei dati. Grazie alle sue possibilità di comunicazione garantisce una semplice integrazione di sistema.

## Caratteristiche e specifiche

### Data Manager & Data Logger

#### Principio di misura

Data Manager

#### Principio di misura

Data Manager grafico universale

#### Funzione

Registrazione dati sicura all'insegna della semplicità - Monitoraggio, visualizzazione, registrazione e comunicazione dei valori di processo - ogni valore di misura conta!

#### Ingresso

12 analogici (max) (U, I, TC, RTD, frequenza, impulsi)  
6 digitali (max)

#### Uscita

6 relè (max)  
1 alimentazione trasmettitore

#### Interface

RS232/485 (opzionale)  
Ethernet  
USB  
Slave Modbus RTU/TCP (opzionale)

---

**Data Manager & Data Logger****Archiviazione/registrazione**

Memoria interna  
Scheda SD  
Unità flash USB

---

**Display**

Display grafico a colori TFT da 5.7"

---

**Custodia**

montaggio a fronte quadro  
custodia da tavolo  
custodia da campo

---

**Certificati**

Conforme a UL  
CSA

---

**Pacchetto software**

pacchetto matematico

---

**Registrazione dati****Principio di misura**

Acquisizione elettronica dati

---

**Funzioni**

Registrazione dei dati e analidi del segnale  
Ethernet, USB  
RS232 / 485 (opzionale)  
Modbus RTU / TCP Slave (opzionale)  
E-mail di notifica  
Web server integrato  
Totalizzazione  
Funzioni matematiche (opzionali)  
Raccolta ed elaborazione dei dati  
Software manager  
Server OPC per l'indicazione dei valori istantanei  
(opzionale)

---

## Registrazione dati

### Ingresso

12 analogici (U, I, TC, RTD, Frequenza, Impulsi)  
6 digitali

---

### Uscita

7 Relays  
1 Trasmettitore alimentatore

---

### Interfaccia

RS232/485 (opzionale)  
Ethernet  
USB  
Modbus RTU Slave (opzionale)  
Modbus TCP Slave (opzionale)

---

### Storicizzazione dati/Registrazione

Memoria interna  
SD card  
Pen drive

---

### Display

Display grafico TFT 5.7" a colori

---

### Custodia

Fronte quadro  
custodia da tavolo  
custodia da campo

---

### Alimentazione

100 ... 230 V c.a.  $\pm 10\%$   
24 V (-10%, +15%) c.a./c.c.

---

### Certificazione

UL  
CSA GP

---

### Pacchetto software

Calcoli matematici

---

Maggiori informazioni [www.ch.endress.com/RSG35](http://www.ch.endress.com/RSG35)