

# Monitoraggio e controllo di misuratori Proservo NMS5 Promonitor NRF560

Indicatore remoto e display operativo per il controllo del misuratore di livello intelligente Proservo NMS5.



## Vantaggi:

- Monitoraggio e controllo a distanza del misuratore di livello Proservo
- Indicazioni su display retroilluminato a due righe
- Controllo tramite 3 tasti ottici (touch control) e matrice operativa Endress+Hauser di facile impiego per l'utente
- Programmazione a matrice
- Custodia IP 67
- Adatto per installazione in area con pericolo di esplosione

Per maggiori informazioni e conoscere il prezzo attuale:

[www.ch.endress.com/NRF560](http://www.ch.endress.com/NRF560)

**Campo applicativo:** Promonitor NRF560 è un indicatore remoto e display operativo per il monitoraggio a lato serbatoio e il controllo del misuratore di livello intelligente Proservo NMS5. Montato sul lato del serbatoio o fino a 1200 metri di distanza (collegamento HART locale). Promonitor visualizza il livello misurato, i dati di temperatura e lo stato di funzionamento, e può inviare dati operativi al Proservo NMS5.

## Caratteristiche e specifiche

## Misura continua/Liquidi

### Principio di misura

Livello radar

---

### Caratteristica / Applicazione

Indicatore separato economico e pannello di controllo

---

### Alimentazione / Comunicazione

85 ... 264 V c.a.

20 ... 55 V c.a./20 ... 62 V c.c.

---

### Temperatura ambiente

Standard:

-20 ... 60 °C

(-4 ... 140 °F)

Opzionale:

-40 ... 60 °C

(-40 ... 140 °F)

---

### Comunicazione

digitale HART

---

### Certificati / Approvazioni

ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

---

Maggiori informazioni [www.ch.endress.com/NRF560](http://www.ch.endress.com/NRF560)