

## Monitorización y control Promonitor NRF560

Para monitorizar y controlar el sistema de medición inteligente Proservo NMS5 montado al lado del depósito.



### Ventajas:

- Monitorización y control remoto para el sistema de medición de depósitos Proservo
- Indicación desde un indicador de dos líneas de texto iluminado
- Configuración desde 3 teclas ópticas (control óptico)
- Matriz de las funciones de programación
- Cabezal con clase de protección IP 67
- A prueba de explosiones para montaje en zonas explosivas.

Más información y precios actuales:

[www.cl.endress.com/NRF560](http://www.cl.endress.com/NRF560)

**Ámbito de aplicación:** Promonitor NRF560 es una unidad de monitorización para usar con los sistemas de medición de depósitos de la serie Proservo. Montado al lado del depósito o hasta a una distancia de 1.200 metros (conexión HART local). Promonitor proporciona indicación de los datos de nivel medido, temperatura y estado operativo, y puede enviar órdenes operativas al sistema Proservo NMS5 desde una ubicación adecuada.

### Características y especificaciones

## Continuo / Líquidos

### Measuring principle

Nivel de radar

---

### Característica / Aplicación

Conveniente indicador remoto y panel de operación

---

### Suministro / Comunicación

85-264 VAC

20-55 VAC/20-62 VDC

---

### Temperatura ambiente

Estándar:

-20 °C ... 60 °C

(-4 °F ... 140 °F)

Opcional:

-40 °C ... 60 °C

(-40 °F ... 140 °F)

---

### Comunicación

HART digital

---

### Certificados / Aprobaciones

ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

---

Más información [www.cl.endress.com/NRF560](http://www.cl.endress.com/NRF560)