

FDM Software, MS20

Field Data Manager Software

Software para realizar informes de la gestión de datos y visualización (Licencia de estación única)



Ventajas:

- Servicio automático para generar informes, imprimir informes, extraer datos, guardar datos, realizar exportaciones seguras, generar ficheros pdf
- Cree informes y plantillas
- Leer los datos medidos en línea interfaz o de almacenamiento masivo; Exportar / Imp
- Base de datos SQL / manipulación segura del almacenamiento de los datos
- Visualización en línea de valores instantáneos ("datos en directo")
- Se encuentran disponibles las siguientes versiones del software: versión Básica (freeware), versión Profesional de prueba y versión Profesional. Es posible cambiar a la versión Profesional en cualquier momento introduciendo una clave válida.

Más información y precios actuales:

www.co.endress.com/MS20

Ámbito de aplicación: FDM es un paquete de software que proporciona una gestión central de los datos y la visualización de los datos almacenados. Esto posibilita una documentación completa y con protección contra la manipulación de datos almacenados, p.ej. valores de medición o eventos de diagnóstico. "Datos en directo" de equipos conectados disponibles. FDM almacena los datos con protección contra manipulaciones en una base de datos SQL. Bases de datos compatibles: PostgreSQL (incluido), Oracle o Microsoft SQL Server. Licencia de estación única: utilice el software solo en un ordenador a la vez.

Características y especificaciones

Software**Measuring principle**

Experiencia adicional

Tarea de aplicación

Gestión de datos

Documentación e informes

Monitorización y visualización del proceso

Campo de Aplicación

Licencia monopuesto

Field Data Manager (FDM) es un software

para almacenar y visualizar datos históricos

leer datos medidos a través de la interfaz en línea o procedentes de la memoria de almacenamiento masivo

crear informes y plantillas

exportar/importar datos.

El servicio automático

para generar informes

imprimir informes

leer datos

almacenar datos

efectuar exportaciones seguras

generar PDF

también resulta posible.

La gestión de usuarios y el registro de auditoría permiten trabajar conforme a FDA 21CFR parte 11.

El software está disponible en su versión esencial, gratuita pero con funcionalidad restringida, o en la versión de prueba profesional, totalmente funcional pero con un límite temporal de 60 días (+30 previa solicitud). La versión profesional totalmente funcional se puede comprar con una licencia multiusuario.

FDM es compatible con

Ecograph

Memograph

la familia EngyCal

el controlador de lote.

Software**Sistemas de operación**

Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 bits)
Windows 2008 Server (32/64 bits)
Windows 2012 Server (32/64 bits)
Windows 2016 Server (32/64 bits)
Windows 2019 Server (32/64 bits)
Windows XP SP3 (32 bits)
Windows XP SP2 (32 bits)
Microsoft Vista (32 bits)
Windows 7 (32/64 bits)
Windows 8; Windows 8.1 (32/64 bits)
Windows 10 (32/64 bits)
Windows.NET 2.0 SP1

Tipo de procesador

Pentium 4 (≥ 2 GHz)
Pentium M (≥ 1 GHz)
AMD ($\geq 1,6$ GHz)

Memoria principal

Por lo menos 1 GB

Capacidad del disco duro

Espacio necesario en el disco: Por lo menos 20 GB

Resolución del monitor, display

1024x768 píxeles

Otro

PostgreSQL
Oracle versión 8i o superior
Microsoft SQL Server versión 2005 o superior
Unidad de CD-ROM

Software

Marcas Registradas

Microsoft

Windows

Windows XP

Windows 8 y el logotipo de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas y organizaciones en cuestión.

Más información www.co.endress.com/MS20