

# Memograph CVM40



Více informací a současné ceny:

[www.cz.endress.com/CVM40](http://www.cz.endress.com/CVM40)

## Výhody:

- Akvizice měřených dat a management dat v jednom zařízení, shodném pro všechny procesní fotometry
- Nejvyšší zabezpečení dat a FDA shoda pro administrátory (FDA 21 CFR Part 11)
- Hladká integrace do systému: Unikátní portfolio komunikačních standardů vyhoví všem distribuovaným řídicím systémům (PLC)
- Jednoduché a bezpečné zprovoznění: Pohodlná multiplikace nastavení na další zařízení pomocí USB paměti nebo SD karty šetří čas a minimalizuje úsilí
- Pomocí menu vedené kalibraci se zeštíhluje údržba senzorů
- Grafická vizualizace měřených dat na barevném displeji
- Univerzální vstupy pro přídavné měřící hodnoty (např. teploty)

## Souhrn technické specifikace

- **Krytí** Front panel: IP65 (NEMA4) Rear panel: IP20

**Oblast použití:** Memograph CVM40 je spolehlivý, přesný převodník a správce dat pro všechny procesní fotometry. Lze připojit až dva fotometrické snímače a získat odečty na grafickém barevném displeji. Nebo si vyberte ze široké nabídky komunikačních protokolů pro pohodlný přístup z každého pracoviště. Bezpečnostní sestava podle FDA 21 CFR 11 zajišťuje bezpečné ukládání dat a chrání je před neoprávněným přístupem. CVM40 je určen pro intuitivní ovládání a poskytuje podporu snadnou kalibraci s naváděním v nabídkách.

## Technické informace

Koncentrace

Měřicí princip

## Koncentrace

### **Aplikace**

Převodník pro fotometry instalované přímo do linek a záznamník dat

---

### **Rozsah měření**

0-2,5 AU for Absorption

0-500 FTU or ppm for scattered light

---

### **Krytí**

Front panel: IP65 (NEMA4)

Rear panel: IP20

---

Více informací [www.cz.endress.com/CVM40](http://www.cz.endress.com/CVM40)