

Promonitor NRF560



Výhody:

- Dálkové monitorování a řízení hladinoměřů Proservo
- Indikace prostřednictvím dvouřádkového osvětleného displeje
- Ovládání pomocí tří optických tlačítek (dotykové ovládání)
- Programovací matice
- Kryt se stupněm krytí IP 67
- Montáž odolná proti výbuchu pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Oblast použití: Promonitor NRF560 je monitorovací jednotka pro použití s hladinoměry řady Proservo. Montuje se na straně nádrže nebo až do vzdálenosti 1 200 metrů (místní připojení HART). Promonitor poskytuje údaje o naměřené výšce hladiny, teplotě a provozním stavu a ze vhodné polohy může posílat provozní příkazy do hladinoměru Proservo NMS5.

Více informací a současné ceny:

www.cz.endress.com/NRF560

Technické informace

Kontinuální/Kapaliny

Měřicí princip

Radarový hladinoměr

Charakteristika/aplikace

Pohodlný dálkový indikační a ovládací panel

Dodávka/komunikace

85-264 VAC

20-55 VAC/20-62 VDC

Kontinuální/Kapaliny

Okolní teplota

Standard:

-20 °C ... 60 °C

(-4 °F ... 140 °F)

Volitelně:

-40 °C ... 60 °C

(-40 °F ... 140 °F)

Komunikace

digitální HART

Certifikáty/schválení

ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, NEPSI

Více informací www.cz.endress.com/NRF560