

# Vzorkovací armatura Samplefit CSA420

## Armatura pro odběr vzorků v procesních aplikacích



### Výhody:

- Extrémně přesné reprezentativní složení média díky rychlému intervalu odběru
- Nízký objem vzorku pro minimální ztrátu cenných médií
- Bez křížové kontaminace díky volitelným čistícím ventilům
- Optimální přizpůsobení danému procesu díky různým variantám materiálů a vybavení

### Souhrn technické specifikace

- **Procesní teplota** 0–50 °C
- **Procesní tlak** do 6 bar

Více informací a současné ceny:

[www.cz.endress.com/CSA420](http://www.cz.endress.com/CSA420)

**Oblast použití:** Samplefit CSA420 umožňuje odebírat vzorky přímo z tlakového potrubí. Armatura určená pro rychlé intervaly odběru vzorků poskytuje vzorky, které přesně reprezentují složení média a umožňují přesně doladit daný proces. Nízký objem vzorku minimalizuje ztráty produktu a tím zvyšuje efektivitu procesu.

### Technické informace

#### Vzorkovač vody

#### Měřicí princip

Vzorkovač

#### Funkce

Pneumatická vzorkovací armatura

#### Aplikace

vzorkování z tlakových potrubí

## Vzorkovač vody

**Dávkovací systém**

pevný objem vzorku 10, 30, nebo 50 ml

**Montáž**

procesní připojení Triclamp 2" nebo příruba  
DN50

**Procesní teplota**

0–50 °C

**Procesní tlak**

do 6 bar

**Materiál**

plunžr PP; plášť polyamid PA  
plunžr 1.4404/316L; plášť polyamid PA  
plunžr 1.4404/316L; plášť 316Ti

**Rozměr**

délka 381 mm × průměr 75 mm

**Hmotnost**

v závislosti na verzi 1,55 kg až 6,1 kg

**Možnosti**

volitelný čisticí ventil

Více informací [www.cz.endress.com/CSA420](http://www.cz.endress.com/CSA420)