

# Supply chain management software SupplyCare Enterprise

## Enterprise inventory management platform for transparent information within the supply chain



Дополнительная информация и  
актуальные цен:

[www.easc.endress.com/SCE30B](http://www.easc.endress.com/SCE30B)

### Преимущества:

- Improves demand planning and lowers your inventories
- Enables business processes such as Vendor and Supplier Managed Inventory (VMI, SMI)
- Complete solution from inventory measurement and data acquisition to integration in your business processes
- Worldwide service and support network
- Faster reaction to supply chain volatilities
- Complete inventory visibility 24 hours a day, 7 days a week, anywhere within your enterprise, even on mobile devices

**Назначение:** The SupplyCare inventory management platform supports users in collaborative demand planning, event-driven replenishment planning and scheduling as well as the reconciliation (in/out) and consolidation (totaling) of geographically distributed inventories. You can involve partners from all entities and even from different companies to make your supply chain smarter. The enterprise version is installed on your server infrastructure.

### Характеристики и спецификации

#### Программное обеспечение

#### Принцип измерения

Решения по управлению запасами

#### Измерительная задача

Сбор данных

Управление данными

Мониторинг и визуализация процесса

## Программное обеспечение

### **Область применения**

SupplyCare Enterprise SCE30B – управляющая программа на основе веб-технологий, предназначенная для индикации и мониторинга уровня, например, в резервуарах и силосах, географически расположенных в разных местах планеты.

---

### **Операционные системы**

Windows 7<sup>®</sup> (Professional 64)

Windows 10<sup>®</sup> (Enterprise)

Windows Server 2012<sup>®</sup> (Standard 64) R1

Windows Server 2012<sup>®</sup> (Standard 64) R2

Windows Server 2016 (Standard)

Windows Server 2019 (Standard)

---

### **Тип процессора**

4 ядра, 3 ГГц или выше

---

### **Основная память**

8 Гб (свободная память)

---

### **Емкость жесткого диска**

20 Гб для полной установки, зависит от размера базы данных

---

### **Разрешение монитора, дисплей**

1280 x 800 (Рабочий стол), приложение также можно использовать на мобильных устройствах.

---

### **Интерфейсы**

Business System via IMS Middleware

Web Browser

---

## Программное обеспечение

### Прочее

В варианте по умолчанию SupplyCare Enterprise функционирует в среде Apache Tomcat на сервере приложений в качестве службы в ОС Microsoft Windows. Операторы и администраторы управляют приложением посредством веб-браузера со своих рабочих мест. **Графика:** В состав минимальных требований не включены потребности операционной системы сервера и других установленных на сервере приложений (таких как антивирусное ПО). Фактические требования и состав функций продукта могут зависеть от конфигурации системы и используемой операционной системы. Требования к аппаратному обеспечению в значительной степени определяются необходимым количеством пользователей, отказоустойчивостью и т.п.

---

### Зарегистрированные товарные знаки

Товарные знаки Microsoft Corporation, зарегистрированные в США и других странах:

Microsoft®

Windows®

Windows Server®

Зарегистрированные товарные знаки Google LLC:

Google™

Google Chrome™

Google Maps™

Зарегистрированные товарные знаки

iOS®

Safari®, iPhone® и iPad® – товарные знаки Apple® Inc., зарегистрированные в США и других странах.

---

Дополнительная информация [www.easc.endress.com/SCE30B](http://www.easc.endress.com/SCE30B)