

网关 Fieldgate FXA42

连接的4...20 mA模拟式和数字式现场设备测量值通信



优势:

- 桌面显示物位、流量和压力，无需考虑安装位置
- Fieldgate设置简单，通过其内置Web服务器能够简便查看测量值
- 连接至SupplyCare (企业版)和SupplyCare (单机版)
- 可编辑逻辑控制器实现高级功能和响应
- 通过电子邮件或短消息实现限位值监控报警
- 通过模拟量输入的限位状态实现罐体监控(HH、H、L、LL)
- 简便连接至现场设备和连接至第三方系统

产品规格参数

- **输入** 4路4...20 mA模拟量 4路数字量 脉冲计数器 Modbus TCP Modbus RS485
- **输出** 4路数字量 Modbus TCP Modbus RS485

详细信息和最新价格参见:

www.endress.com.cn/FXA42

应用领域: Fieldgate FXA42用于监控带数字式或4...20 mA接口的现场设备，无需考虑安装位置。支持WLAN、3G和Modbus通信接口。采用内置Web服务器技术可以便捷地设置为在线模式，可以在线查看测量值。FXA42还具有数据记录和报警管理功能。

特征和规格

现场总线组件

测量原理

Fieldgate

功能

以太网/模拟量或数字量信号网关，内置SupplyCare网页服务器

现场总线组件

输入

4路4...20 mA模拟量

4路数字量

脉冲计数器

Modbus TCP

Modbus RS485

输出

4路数字量

Modbus TCP

Modbus RS485

继电器的输出信号类型

无

储存单元

1 GB SD卡

电源

24V DC

外形尺寸 (WxHxD)

45 mm x 100 mm x 115 mm

(1.77" x 3.93" x 4.53")

通信接口

Ethernet

WLAN

Cellular UMTS和2G

系统要求

Mozilla Firefox, 版本号31或更高版本

Google Chrome, 版本号31或更高版本

Microsoft Edge

Internet Explorer, 版本号10或更高版本

移动设备：

iOS Safari, 版本号7.1或更高版本

Android Firefox或Chrome, 版本号不低于31

现场总线组件

设置

通过内置网页服务器

证书

EAC

FCC

IC

更多信息 www.endress.com.cn/FXA42