

Ceraphant T PTP35



优势:

- 内置开关电子模块，用于分散和经济的过程监测和控制
- 模块式连接，集成过程快捷灵活
- 优良的重复性和长期稳定性。利用LED屏和数字显示模块可现场检查设备功能和提取信息
- 外壳上部可310°旋转，方便多角度读取测量值
- 出色的精确度、最短的反应时间，最小的测量量程
- 符合DESINA标准，获得3A卫生型认证
- 个人电脑运行ReadWin 2000，可实现可视化操作

产品规格参数

- **传感器** 1bar...40bar

详细信息和最新价格参见:

www.endress.com.cn/PTP35

应用领域: Ceraphant PTP35是一款经济型压力开关，采用金属膜片，用于绝对压力和表压的安全测量和监测。一体化设计的压力开关工作稳定、抗过载能力强。采用不锈钢外壳，通过3-A认证。

特征和规格

压力

测量原理

压力开关

特点

采用金属膜片的智能压力开关，长期稳定性，FDA认证材料

供电电压

12...30VDC

参考测量精度

0,50%

长期稳定性

0,15% URL / 年

压力

过程温度

-40...100°C(135°C/ 1h)

环境温度

-40...85°C

传感器

1bar...40bar

最大过压限定值

160bar

过程连接

卫生型连接

通信

1路PNP开关输出；2路PNP开关输出；1路PNP开关输出+4...20mA模拟输出

设计认证

EN10204-3.1

卫生型认证

3A

特点

数字显示，易清洗的不锈钢外壳，表面粗糙度Ra < 0,8 micron

替代产品

PTP33B

更多信息 www.endress.com.cn/PTP35