

Promonitor NRF560



优势:

- Proservo罐区测量仪表远程监测和控制
- 两行背光显示
- 采用Endress+Hauser界面友好的操控方式，三个光敏键（触摸控制）操作
- 提供程序矩阵
- 防护等级IP 67外壳
- 防爆型，用于爆炸危险区域

详细信息和最新价格参见:

www.endress.com.cn/NRF560

应用领域: Promonitor NRF560与Proservo罐区测量仪表配套使用，实现储罐监测和控制。它通常安装在罐旁或距离不超过1200米远的位置（通过本地HART连接）。Promonitor可显示液位、温度与运行状态，还可从方便的位置向Proservo NMS5发送操作指令。

特征和规格

连续液位测量

测量原理

雷达物位仪

特点/应用

便捷的远程显示器和操作面板

电源/通信

85...264 VAC

20...55 VAC/20...62 VDC

连续液位测量

环境温度

标准：

-20...60 °C

(-4...140 °F)

可选：

-40...60 °C

(-40...140 °F)

通信

数字式HART

证书和认证

ATEX、FM、CSA、IEC Ex、TIIS、

NEPSI

更多信息 www.endress.com.cn/NRF560