

连续液位测量**电源/通信**

18...36 V DC

环境温度

单独安装：

-20...60°C

(-4...142°F)

并排安装：

-20... 50°C

(-4 ...122°F)

安装在保护外壳中：

-20...40°C

(-4...104°F)

通信

继电器：1x SPDT

连续料位测量**测量原理**

放射线测量

特点/应用

同步数量不限的Gamma调制解调器FHG65

特点

使用多台Gamma调制解调器FHG65时

电源/通信

18...36 V DC

连续料位测量**环境温度**

单独安装：

-20...60°C

(-4...142°F)

并排安装：

-20... 50°C

(-4 ...122°F)

安装在保护外壳中：

-20...40°C

(-4...104°F)

通信

继电器：1x SPDT

液体限位检测**测量原理**

放射线限位测量

通信

继电器：1x

SPDT

固体限位检测**测量原理**

放射线限位测量

通信

继电器：1x

SPDT

密度**测量原理**

放射线密度测量

特点/应用

同步数量不限的Gamma调制解调器FHG65

密度

电源/通信18...36 V DC

环境温度

单独安装：

-20...60°C

(-4...142°F)

并排安装：

-20... 50°C

(-4 ...122°F)

安装在保护外壳中：

-20...40°C

(-4...104°F)

选项继电器：1x SPDT

特点使用多台Gamma调制解调器FHG65时

更多信息 www.endress.com.cn/FHG66