

DeviceCare SFE100

连接和设置Endress+Hauser设备



优势:

- 安装快捷方便，在线应用程序更新，一键连接即可访问设备
- 自动硬件识别和设备驱动程序目录更新
- 使用DTM（设备型号管理机）进行设备设置，支持心跳验证。
- 多语言显示，平板电脑触摸式操作。
- 支持多种通信方式，包括 HART、PROFIBUS DP/PA、FOUNDATION Fieldbus、IO-Link、Modbus、CDI 和 Endress+Hauser 服务接口。
- 支持调制解调器(USB/RS232)、Bluetooth、TCP/IP 和 USB 硬件接口。
- 连接至 Endress+Hauser 蓝牙和 WLAN 设备—轻松实现无线设备配置和诊断。

详细信息和最新价格参见:

www.endress.com.cn/SFE100

应用领域: 我们的专用调试工具DeviceCare是设置Endress+Hauser现场设备的有效捷径。基于以用户为中心的设计理念，允许透明直观地进行设备连接和设置。直观清晰的菜单结构和带状态标识的逐步引导操作方式确保了最佳可读性。

特征和规格

软件

测量原理

工厂资产管理系统

软件

应用任务

资产监控
设置和参数组态设置
归档和报告
过程监测和显示
维护管理

应用场合

DeviceCare是Endress+Hauser研发设置软件，用于Endress+Hauser设备的组态设置。通过点-点或点-总线连接设置工厂中的所有智能设备。状态信息是简单有效的设备监测工具。自动功能和辅助功能简便地引导用户完成所需操作。操作菜单十分友好，用户能够透明且直观地查看现场设备。

操作系统

Windows 7专业版SP1 (x32+x64)
Windows 7旗舰版SP1 (x32+x64)
Windows 7企业版SP1 (x32+x64)
Windows服务器版2008 R2 SP2
Windows 8.1
Windows 8.1专业版
Windows 8.1企业版
Windows 10专业版
Windows 10企业版

处理器型号

Intel Core M i3/i5/i7 \geq 1.8 GHz

主存储器

2 GB RAM

硬盘容量

空间要求：
600 MB (DeviceCare)

显示器分辨率和显示

1280 x 768像素，64k颜色

软件

其他

软件要求：

Microsoft .Net 3.5

Microsoft .Net 4.x

PDF Reader

安装软件：

DeviceCare

USB驱动

CommDTMs

Microsoft .Net 3.5

数字通信

HART、PROFIBUS DP/PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus、CDI和
Endress+Hauser服务接口

注册商标

Microsoft、Windows、Windows 7、Windows 8.1、Windows Server
2008 R2、Windows 10和Microsoft商标均为微软公司的注册商标。

其他所有品牌和产品名称均为相关公司和组织的注册商标。

更多信息 www.endress.com.cn/SFE100