

移动湿度测量

Solitrend MMP20

Solitrend手持设备技术成熟，由电池供电



优势:

- 强材料穿透能力 (130 mm)
- 较大的有效测量场 (高达1 L)
- 宽湿度测量范围 (0...100%)
- 多种探头设计，针对不同介质
- 表面湿度测量和内部湿度测量

应用领域: 可靠湿度测量，提高产品质量。测量固体散料和新鲜水泥时，同标准实验室设备相比，我们的新移动设备仅需几秒即可输出测量值。

详细信息和最新价格参见:

www.endress.com.cn/MMP20

特征和规格

Moisture in bulk solids

测量原理

Guided radar

应用

Moisture measurement in heterogeneous bulk solids of any grain size

Measuring method

Handheld device with two rods or lance probe

测量范围

Recommended moisture range %/ vol.: 0...100 %

Moisture in bulk solids**Material permeation depth**

Up to 130 mm
(0.43 ft)

探头的一致性

Conductivity range:
0...max. 20 mS/ cm

温度传感器

None

过程温度

0...+50°C
(+32°F...+122°F)

Accuracy

Up to +/-0.2 % abs.

输出

None

选项

Telescopic extension (for S2 probe)
Carrying case

更多信息 www.endress.com.cn/MMP20