

CUA261流通式安装支架，带VARIVENT接头， 用于安装光学传感器

流通式安装支架，带VARIVENT接头，用于安装光学传感器，实现在线测量



优势:

- 带VARINLINE外壳的Endress+Hauser光学传感器可以直接安装在工艺过程中
- 提供卫生型过程连接，耐受CIP和SIP工艺，保证高产品安全性
- 提供多种窗口材质和光程长度，灵活选择，满足不同工艺过程的测量要求
- 通过FDA和(EC) No 1935/2004认证

产品规格参数

- **过程温度** 0 to 135°C (32 to 275 °F)
- **过程压力** 最大10 bar (145 psi)，25°C (77°F)时

详细信息和最新价格参见:

www.endress.com.cn/CUA261

应用领域: 选择带VARIVENT接头的CUA261，是在工艺管路上安装光学传感器的最优解决方案，比如进行吸光度、色度或浊度测量。多种光程和窗口材质供用户灵活按需选择。CUA261可以用作现有外壳的VARIVENT转接头订购，也可以作为流通式安装支架订购。

特征和规格

浓度

测量原理

紫外光吸收 (UV)

应用

流通式安装支架，与OUSAFxx和OUSTF10光度传感器配套使用

浓度

材质

主体：316L

窗口：硼硅酸、石英或蓝宝石

O型圈：EPDM、硅、FFKM、FKM

过程温度

0 to 135°C (32 to 275 °F)

过程压力

最大10 bar (145 psi), 25°C (77°F)时

更多信息 www.endress.com.cn/CUA261