

拉曼采样腔室

将日光对测量的干扰降至最低，精准得到样品光谱



优势:

- 与所有Endress+Hauser拉曼分析仪和指定型号探头兼容
- 可盛放各种类型的样品
- 可设置为多通道分析仪的一个通道的专用样品腔室
- 轻松切换样品托架
- 可安装在推车上，适用于在线过程测量

产品规格参数

- **Sampling probe compatibility** Raman Rxn-10 (with accessory optics) Raman Rxn-20 (with accessory optics) Raman Rxn-40
- **Safety features** Electrical interlock

详细信息和最新价格参见:

www.endress.com.cn/KSC1

应用领域: 拉曼采样腔室与包括Rxn-10和Rxn-20探头的非接触式光学部件兼容，在实验室或在线过程条件下进行快速、精准和定量的拉曼光谱分析。光学部件还包括1 cm水样测量池托架、片剂托架或粉末托架，轻松切换，确保可重复采样。

特征和规格

测量原理

Raman spectroscopy

Unit dimensions (width x height x depth in mm)

209 × 107 × 127

Sampling probe compatibility

Raman Rxn-10 (with accessory optics)

Raman Rxn-20 (with accessory optics)

Raman Rxn-40

Sampling kits

Tablet holder, 1 cm cuvette holder, powder holder

Safety features

Electrical interlock

Alternate configuration

No interlock, no electrical configuration

更多信息 www.endress.com.cn/KSC1