

# Cleanfit H CPA475



## 优势:

- 3A认证74-02
- 所有接液部件均为不锈钢1.4435 (AISI 316L)材质，密封圈为EPDM或Viton 材质，FDA 认证材料
- 提供多种过程连接，灵活满足过程要求
- 用于安装长度为120 mm的凝胶电极或长度为225 mm的液态KCl电极，以及COS22D溶解氧传感器

## 产品规格参数

- **过程温度** 最高80或140°C (176°F或284°F)
- **过程压力** 最大4/6或10 bar (58 psi/87 psi或145 psi)

详细信息和最新价格参见:

[www.endress.com.cn/CPA475](http://www.endress.com.cn/CPA475)

**应用领域:** Cleanfit CPA475可伸缩式安装支架是卫生和消毒应用中在罐体和管道中进行传感器安装的专家级解决方案。通过过程中的高效pH测量，能帮助您提高品质和增加产量。CPA475的可消毒性和FDA认证材料还能够为防止产品污染提供最高保护。

## 特征和规格

pH

### 测量原理

### 应用

食品、制药、过程

### 安装

可伸缩式安装支架

### 特点

敞口罐和密闭罐、管路 (最小DN80)

### 设计

- 卫生型 - 手动或气动操作，全自动操作CPC30 / 310 - 内置冲洗腔室，带G1/4"或NPT1/4"连接。

## pH

**材质**

支座：不锈钢；密封圈：不同材质（FDA认证）

**外形尺寸**

插入深度：48...102 mm  
(1.87...3.97 inch)

**过程温度**

最高80或140°C  
(176°F或284°F)

**过程压力**

最大4/6或10 bar  
(58 psi/87 psi或145 psi)

**连接**

DN25螺纹接头、Triclamp卡箍、Varivent、APV、牛奶接头DN50，过程连接DN50/PN10、过程连接ASME 2"/150 lbs

**其他证书**

- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG（在线蒸汽消毒和清洗）

## ORP /氧化还原电位

**测量原理****应用**

食品、制药、过程

**安装**

可伸缩式安装支座

**特点**

敞口罐和密闭罐、管路（最小DN80）

**设计**

- 卫生型 - 手动或气动操作 - 手动或气动球阀 - 自动操作CPC30 / 300 - 内置冲洗腔室，带G1/4"或NPT1/4"连接。

## ORP /氧化还原电位

**材质**

支座：不锈钢；密封圈：不同材质（FDA认证）

**外形尺寸**

插入深度：48...102 mm

**过程温度**

最高 80和140°C

**过程压力**

最大 4/6和10bar

**连接**

DN25螺纹接头、Triclamp卡箍、Varivent、APV、牛奶接头DN50，法兰DN50/PN10、法兰ASME 2"/150 lbs

**其他证书**

- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG（在线蒸汽消毒和清洗）

## 氧气

**测量原理****应用**

食品、制药、过程

**特点**

- 可伸缩式安装支架 - 敞口罐和密闭罐、管路（最小DN80）

**设计**

- 卫生型 - 手动或气动操作，全自动操作CPC30 / 300 - 内置冲洗腔室（Z形），带G1/4"或NPT1/4"连接。

**材质**

支座：不锈钢；密封圈：不同材质（FDA认证）

**外形尺寸**

插入深度：48...102 mm  
(1.87...3.97 inch)

## 氧气

## 过程温度

最高80或140°C  
(176°F或284°F)

---

## 过程压力

最大4/6或10bar  
(58psi/87psi或145psi)

---

## 连接

DN25螺纹接头、Triclamp卡箍、Varivent、APV、牛奶接头DN50，法兰DN50/PN10、法兰ASME 2"/150 lbs

---

## 其他证书

- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (在线蒸汽消毒和清洗)

---

更多信息 [www.endress.com.cn/CPA475](http://www.endress.com.cn/CPA475)