

## ASP Station 2000 RPS20B



### 优势:

- 不锈钢机柜，带泡沫绝缘层，用于安全样品储存
- 引导式菜单操作，带快速设置，用于快速调试
- 盛液部件易安装，无需工具，清洗和维护简便
- 带卡槽的独立试样瓶托盘，可以保障样品安全运输
- 易于拆除运输介质部件，用于快速清洗和维护

### 产品规格参数

- **功能** 固定式水质采样仪
- **吸液高度** 6 m (19.69 ft) 吸液高度 8 m (26.25 ft)
- **机柜** 不锈钢

详细信息和最新价格参见:

[www.endress.com.cn/RPS20B](http://www.endress.com.cn/RPS20B)

**应用领域:** ASP Station 2000 RPS20B能够提供快速、有效取样，符合国际法规要求。采用坚固耐用的不锈钢外壳和内置冷却系统，可以安全优质保存样品。简单、菜单引导式采样程序，可以快速设置，免工具维护，节省工作量。

### 特征和规格

#### 水质采样仪

##### 测量原理

水质采样仪

##### 功能

固定式水质采样仪

##### 灌装系统

真空系统

##### 吸液高度

6 m (19.69 ft) 吸液高度

8 m (26.25 ft)

## 水质采样仪

**机柜**

不锈钢

**分配**

允许

**冷却**

有效：动态冷却单元

**伴热**

泡沫中的热交换

**输入**

模拟量：1

数字量：3

**输出**

继电器：3

**数据记录仪**

采样统计

**电源**

230 V AC, 50 Hz

**外形尺寸**

1.300 x 890 x 740 mm

(hxbxt)

51.18 x 34.7 x 28.9 inch

**重量**

110 kg

242.51 lb

更多信息 [www.endress.com.cn/RPS20B](http://www.endress.com.cn/RPS20B)