

# Supply Chain Management Software SupplyCare Enterprise

## Bestandsführungsplattform für transparente Informationen innerhalb der Lieferkette



### Vorteile:

- Verbessert Bedarfsplanung und senkt Ihre Lagerbestände
- Ermöglicht Geschäftsprozesse wie Vendor Managed Inventory (VMI) und Supplier Managed Inventory (SMI)
- Gesamtlösung von der Bestandsmessung, Datenerfassung bis zur Integration in Ihre Geschäftsprozesse
- Weltweites Service- und Betreuungsnetzwerk
- Schnellere Reaktion auf Lieferkettenschwankungen
- Komplette Visualisierung der Bestände, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, überall im Unternehmen, sogar auf mobilen Geräten

Weitere Informationen und aktuelle  
Preisangabe:

[www.at.endress.com/SCE30B](http://www.at.endress.com/SCE30B)

**Anwendungsgebiet:** Die SupplyCare Bestandsführungsplattform unterstützt Benutzer in kollaborativer Bedarfsplanung, ereignisgesteuerter Nachschubplanung und Terminplanung sowie der Abstimmung (in/out) und Konsolidierung von geographisch verteilten Beständen. Partner von unterschiedlichen Niederlassungen und Unternehmen können involviert werden, um die Lieferkette intelligenter zu machen. Die Enterprise-Version wird auf der eigenen Serverinfrastruktur installiert.

### Funktionen und Spezifikationen

**Software****Messprinzip**

Lösungen für das Bestandsmanagement

---

**Applikationsaufgaben**

Datenerfassung

Datenmanagement

Prozessüberwachung & Visualisierung

---

**Anwendungsbereich**

SupplyCare Enterprise SCE30B ist ein webbasiertes Bedienprogramm zur Anzeige und Überwachung von Füllständen z.B. von weltweit verteilten Tanks oder Silos.

---

**Betriebssysteme**

Windows 7<sup>®</sup> (Professional 64)

Windows 10<sup>®</sup> (Enterprise)

Windows Server 2012<sup>®</sup> (Standard 64) R1

Windows Server 2012<sup>®</sup> (Standard 64) R2

Windows Server 2016 (Standard)

Windows Server 2019 (Standard)

---

**Prozessortyp**

4 Cores, 3 GHz oder besser

---

**Hauptspeicher (RAM)**

8 GB (freier Speicher)

---

**Festplattenkapazität**

50 GB für Vollinstallation, abhängig von der Datenbankgröße

---

## Software

### **Monitorauflösung**

1280 x 800 (Desktop), Anwendung kann auch auf mobilen Endgeräten verwendet werden

---

### **Schnittstellen**

Business System via IMS Middleware

Web Browser

---

### **Weitere**

SupplyCare Enterprise läuft in einer Apache Tomcat-Umgebung auf einem Applikationsserver standardmäßig als Dienst unter Microsoft Windows. Die Bediener und Administratoren bedienen die Applikation über einen Web-Browser von ihrem Arbeitsplatz aus.

Grafikkarte: Die Mindestvoraussetzungen berücksichtigen keine Anforderungen für das Server-Betriebssystem oder andere Applikationen (z.B. Antiviren Software), die auf dem Server installiert sind. Die tatsächlichen Anforderungen und Produktfunktionalitäten können abhängig von der Systemkonfiguration und dem Betriebssystem sein. Die Anforderungen an die Hardware hängen sehr individuell von der angestrebten Anwenderzahl, der Ausfallsicherheit usw. ab.

---

## Software

### Eingetragene Warenzeichen

Die folgenden Marken sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporaton in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern:

Microsoft®

Windows®

Windows Server®

Die folgenden Marken sind eingetragene Marken oder Marken von Google LLC:

Google™

Google Chrome™

Google Maps™

Die folgenden Marken sind eingetragene Marken oder Marken von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/ oder anderen Ländern:

IOS®

Safari®, iPhone® und iPad® sind Marken von Apple® Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

---

Weitere Informationen [www.at.endress.com/SCE30B](http://www.at.endress.com/SCE30B)