

FDM Software, MS21

Field Data Manager Software

Auswertesoftware für Datenmanagement und -visualisierung (Mehrplatzlizenz)



Vorteile:

- Automatik für Reportgenerierung, Ausdruck, Auslesen von Daten, Speicherung von Daten, geschützter Export, PDF-Dokument-Generierung
- Erstellen von Reports und Vorlagen
- Auslesen über Online-Schnittstelle oder von Massenspeicher / Datenträger; Datenexport/-import
- SQL Datenbank - manipulationssichere Datenspeicherung
- Online Visualisierung von Momentanwerten ("Live Data")
- Folgende Version der Software ist verfügbar: Professional Version

Weitere Informationen und aktuelle Preisangabe:

www.ch.endress.com/MS21

Anwendungsgebiet: Field Data Manager (FDM) ist eine Software, die eine zentrale Datenverwaltung mit Visualisierung bietet. Diese ermöglicht die lückenlose und manipulationssichere Archivierung von Prozessdaten, z.B. Messwerte und Diagnoseereignisse. "Live Daten" von verbundenen Geräten sind verfügbar. FDM speichert die Daten in einer SQL Datenbank. Unterstützte Datenbanken: PostgreSQL (im Lieferumfang), Oracle oder Microsoft SQL Server. Mehrplatzlizenz: Mehrere gleichzeitige Nutzer, abhängig Anzahl verfügbarer Lizenzen.

Funktionen und Spezifikationen

Software**Messprinzip**

Zusätzliche Fachkompetenz

Applikationsaufgaben

Datenmanagement

Dokumentation & Berichterstellung

Prozessüberwachung & Visualisierung

Anwendungsbereich

Mehrbenutzerlizenz

Field Data Manager (FDM) ist eine Software, die historische Daten speichert und visualisiert

Messdaten via Onlineschnittstelle oder von Massenspeichern ausliest

Berichte und Vorlagen erstellt

Daten exportiert / importiert.

Der automatische Service

zur Erstellung von Berichten

zum Drucken der Berichte

Auslesen der Daten

Speicherung der Daten

Ausfuhrsicherung

PDF-Generierung

sind ebenfalls möglich.

Die Benutzerverwaltung und der Prüfweg ermöglichen Arbeiten nach FDA 21CFR Teil 11.

Die Software ist kostenlos entweder als Essential-Version mit eingeschränkter Funktionalität oder als Professional-Testversion mit voller Funktionalität, aber mit einer Zeitbeschränkung von 60 Tagen (+ 30 Tage auf Anfrage) erhältlich.

FDM unterstützt

den Ecograph

den Memograph

die EngyCal-Familie

den Batch Controller.

Software**Betriebssysteme**

Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 Bit)
Windows 2008 Server (32/64 Bit)
Windows 2012 Server (32/64 Bit)
Windows 2016 Server (32/64 Bit)
Windows 2019 Server (32/64 Bit)
Windows XP SP3 (32 Bit)
Windows XP SP2 (32 Bit)
Microsoft Vista (32 Bit)
Windows 7 (32/64 Bit)
Windows 8; Windows 8.1 (32/64 Bit)
Windows 10 (32/64 Bit)
Windows.NET 2.0 SP1

Prozessortyp

Pentium 4 (≥ 2 GHz)
Pentium M (≥ 1 GHz)
AMD (≥ 1.6 GHz)

Hauptspeicher (RAM)

Mindestens 1 GB

Festplattenkapazität

Benötigter Speicherplatz: Mindestens 20 GB

Monitorauflösung

1024x768 Pixel

Weitere

PostgreSQL
Oracle Version 8i oder höher
Microsoft SQL Server Version 2005 oder höher
CD-ROM Laufwerk

Software

Eingetragene Warenzeichen

Microsoft

Windows

Windows XP

Windows 8

und das Microsoft Logo sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation.

Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen und Organisationen.

Weitere Informationen www.ch.endress.com/MS21