

FDM Software, MS20

Software Field Data Manager

Software di report per la gestione e visualizzazione dei dati (Single-station license)



Vantaggi:

- Memorizzare e visualizzare dati storici
- Creazione di report e modelli
- Lettura dei dati di misura tramite interfaccia on-line o memoria di massa
- Database SQL /archiviazione sicura dei dati esente da manipolazione
- Visualizzazione online dei valori istantanei ("dati in tempo reale"). Esportazione/importazione dei dati
- Il software è disponibile nelle seguenti versioni: Essential (gratuita), di prova Professional e Professional. Il passaggio alla versione Professional è possibile in qualsiasi momento, inserendo una chiave di licenza valida.

Per maggiori informazioni e conoscere il prezzo attuale:

www.ch.endress.com/MS20

Campo applicativo: Field Data Manager (FDM) è un pacchetto software per la gestione centralizzata e la visualizzazione dei dati memorizzati. Consente la documentazione completa e protetta da manipolazione dei dati memorizzati, ad esempio: valori di misura, eventi e protocolli di diagnostica. E' possibile la visualizzazione online dei valori istantanei dei dispositivi collegati ("dati in tempo reale"). FDM memorizza i dati in un database SQL. Supporta i seguenti dati: PostgreSQL (fornito su CD con Field Data Manager), Oracle o Microsoft SQL Server. Licenza per l'uso su una singola stazione: non permette utilizzi simultanei

Caratteristiche e specifiche

Software**Principio di misura**

Competenze aggiuntive

Compito applicativo

Gestione dati

Documentazione e rapporti

Monitoraggio e visualizzazione dei processi

Campo applicativo

Licenza n. Stazione singola

Field Data Manager (FDM) è un software

per memorizzare e visualizzare i dati storici

leggere i dati misurati tramite interfaccia online o dalla memoria di massa

creare report e modelli

esportazione/importazione dati.

Servizio automatico

per la generazione di report

stampa di rapporti

leggere i dati

memorizzazione dei dati

esportazione sicura

Generazione PDF

è possibile anche

La gestione degli utenti e l'audit trail consentono di lavorare secondo la FDA 21CFR Part 11.

Il software è disponibile in versione Essential, gratuitamente con funzionalità limitata o come versione di prova professionale con tutte le funzionalità ma con un limite di tempo di 60 giorni (+30 su richiesta). La versione professionale con tutte le funzionalità può essere acquistata tramite una licenza per più utenti.

FDM supporta

l'Ecografo

Memograph

la famiglia EngyCal

il controllore batch.

Software**Sistemi operativi**

Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 Bit)
Windows 2008 Server (32/64 Bit)
Windows 2012 Server (32/64 Bit)
Windows 2016 Server (32/64 Bit)
Windows 2019 Server (32/64 Bit)
Windows XP SP3 (32 Bit)
Windows XP SP2 (32 Bit)
Microsoft Vista (32 Bit)
Windows 7 (32/64 Bit)
Windows 8; Windows 8.1 (32/64 Bit)
Windows 10 (32/64 Bit)
Windows.NET 2.0 SP1

Tipo di processore

Pentium 4 (≥ 2 GHz)
Pentium M (≥ 1 GHz)
AMD (≥ 1.6 GHz)

Memoria principale (RAM)

Almeno 1 GB

Capacità Hard-disk (HDD)

Spazio su disco necessario: almeno 20 GB

Risoluzione del monitor, display

1024x768 pixel

Altro

PostgreSQL
Oracle Version 8i o superiori
Microsoft SQL Server Version 2005 o superiori
CD-ROM drive

Software

Marchi registrati

Microsoft

Windows

Windows XP

Windows 8 e il logo Microsoft sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of the companies and organisations in question.

Maggiori informazioni www.ch.endress.com/MS20