


Software per la gestione degli approvvigionamenti SupplyCare Enterprise

SupplyCare Enterprise fornisce informazioni trasparenti all'interno della catena di approvvigionamento



Vantaggi:

- Migliora la pianificazione della domanda e riduce le scorte
- Abilita processi di business come Vendor and Supplier Managed Inventory (VMI e SMI)
- Soluzione completa per la gestione dell'inventario e per l'acquisizione dei dati per l'integrazione nei processi aziendali
- Rete di assistenza e supporto in tutto il mondo
- Reazione più veloce per forniture immediatamente necessarie
- Completa visibilità di inventario 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, ovunque all'interno della vostra impresa, anche su dispositivi mobili

Per maggiori informazioni e conoscere il prezzo attuale:

www.ch.endress.com/SCE30B

Campo applicativo: La piattaforma di gestione dell'inventario SupplyCare supporta gli utenti nella pianificazione della domanda, la pianificazione dei rifornimenti programmati e ad evento, nonché la rendicontazione (in/out) e il consolidamento (pari) delle rimanenze. È possibile coinvolgere partner provenienti da tutte le entità e anche di diverse società per rendere la supply chain più intelligente. La versione Enterprise viene installata sul server della vostra infrastruttura.

Caratteristiche e specifiche

Software

Principio di misura

Soluzioni per la gestione dell'inventario

Compito applicativo

Acquisizione dati

Documentazione e rapporti

Monitoraggio e visualizzazione di processo

Campo applicativo

SupplyCare Enterprise SCE30B è un programma operativo su base web per l'indicazione e il monitoraggio dei livelli, ad es., in serbatoi e silos dislocati in tutto il mondo

Sistemi operativi

Windows 7[®] (Professional 64)

Windows 10[®] (Enterprise)

Windows Server 2012[®] (Standard 64) R1

Windows Server 2012[®] (Standard 64) R2

Windows Server 2016 (Standard)

Windows Server 2019 (Standard)

Tipo di processore

4 core, 3 GHz o superiore

Memoria principale (RAM)

8 GB (memoria libera)

Capacità Hard-disk (HDD)

50 GB per l'installazione completa, a seconda delle dimensioni del database

Risoluzione del monitor, display

1280 x 800 (Desktop), l'applicazione può essere utilizzata anche su dispositivi mobili

Interfacce

Business System via IMS Middleware

Browser Web

Software

Altro

SupplyCare Enterprise viene eseguito per impostazione predefinita in un ambiente Apache Tomcat su un server applicativo come Microsoft Windows. Gli operatori e gli amministratori gestiscono l'applicazione tramite browser web dalle loro scrivanie.

Grafica: I requisiti minimi non tengono conto dei requisiti del sistema operativo del server o di altre applicazioni (ad esempio, software antivirus) installate sul server. I requisiti effettivi e le funzioni del prodotto possono dipendere dalla configurazione del sistema e dal sistema operativo. I requisiti per l'hardware dipenderanno molto dal numero di utenti desiderato, dalle prestazioni a prova di errore, ecc.

Marchi registrato

I seguenti marchi sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi:

Microsoft®

Windows®

Windows Server®

I seguenti marchi sono marchi registrati o marchi di Google LLC:

Google™

Google Chrome™

Google Maps™

I seguenti marchi sono marchi registrati o marchi di Cisco Systems, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in alcuni altri paesi:

IOS®

Safari®, iPhone® e iPad® sono marchi di Apple® Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Maggiori informazioni www.ch.endress.com/SCE30B