

# FDM Software, MS21

## Field Data Manager Software

Software para realizar informes de la gestión de datos y visualización (licencia para varios usuarios)



### Ventajas:

- Servicio automático para generar informes, imprimir informes, extraer datos, guardar datos, realizar exportaciones seguras, generar ficheros pdf
- Cree informes y plantillas
- Obtenga los datos medidos mediante la interfaz online o de la memoria de almacenamiento masivo; exportar/importar datos
- Base de datos SQL / manipulación segura del almacenamiento de los datos
- Visualización online de valores instantáneos ("datos en directo")
- Se encuentra disponible la siguiente versión del software: versión Profesional

Más información y precios actuales:

[www.co.endress.com/MS21](http://www.co.endress.com/MS21)

**Ámbito de aplicación:** FDM es un paquete de software que proporciona una gestión central de los datos y la visualización de los datos almacenados. Permite la documentación completa y protegida contra manipulaciones de los datos almacenados, p. ej., valores de medición o eventos de diagnóstico. "Datos en directo" de los equipos conectados disponibles. FDM almacena los datos con protección contra manipulaciones en una base de datos SQL. Bases de datos compatibles: PostgreSQL (incluida), Oracle o Microsoft SQL Server. Licencia para varios usuarios: más de un usuario a la vez, restringido por la cantidad de licencias disponibles.

### Características y especificaciones

**Software****Measuring principle**

Experiencia adicional

---

**Tarea de aplicación**

Gestión de datos

Documentación e informes

Monitorización y visualización del proceso

---

**Campo de Aplicación**

Licencia multiusuario

Field Data Manager (FDM) es un software

para almacenar y visualizar datos históricos

leer datos medidos a través de la interfaz en línea o procedentes de la memoria de almacenamiento masivo

crear informes y plantillas

exportar/importar datos.

El servicio automático

para generar informes

imprimir informes

leer datos

almacenar datos

efectuar exportaciones seguras

generar PDF

también resulta posible.

La gestión de usuarios y el registro de auditoría permiten trabajar conforme a FDA 21CFR parte 11.

El software está disponible en su versión esencial, gratuita pero con funcionalidad restringida, o en la versión de prueba profesional, totalmente funcional pero con un límite temporal de 60 días (+30 previa solicitud). La versión profesional totalmente funcional se puede comprar con una licencia multiusuario.

---

---

**Software****Sistemas de operación**

Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 bits)  
Windows 2008 Server (32/64 bits)  
Windows 2012 Server (32/64 bits)  
Windows 2016 Server (32/64 bits)  
Windows 2019 Server (32/64 bits)  
Windows XP SP3 (32 bits)  
Windows XP SP2 (32 bits)  
Microsoft Vista (32 bits)  
Windows 7 (32/64 bits)  
Windows 8; Windows 8.1 (32/64 bits)  
Windows 10 (32/64 bits)  
Windows.NET 2.0 SP1

---

**Tipo de procesador**

Pentium 4 ( $\geq 2$  GHz)  
Pentium M ( $\geq 1$  GHz)  
AMD ( $\geq 1,6$  GHz)

---

**Memoria principal**

Por lo menos 1 GB

---

**Capacidad del disco duro**

Espacio necesario en el disco: Por lo menos 20 GB

---

**Resolución del monitor, display**

1024x768 píxeles

---

**Otro**

PostgreSQL  
Oracle versión 8i o superior  
Microsoft SQL Server versión 2005 o superior  
Unidad de CD-ROM

---

## Software

### **Marcas Registradas**

Microsoft

Windows

Windows XP

Windows 8 y el logotipo de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas y organizaciones en cuestión.

---

Más información [www.co.endress.com/MS21](http://www.co.endress.com/MS21)