

FDM Software, MS21

Software Field Data Manager

Software di report per la gestione e la visualizzazione dei dati (licenza multi-utente)



Vantaggi:

- Servizio automatico per generazione di report, stampa di report, lettura dei dati, memorizzazione dei dati, esportazione sicura, generazione di pdf
- Creazione di report e modelli
- Lettura dei dati misurati mediante interfaccia online o da memoria di massa; esportazione e importazione dei dati
- Database SQL / memorizzazione anti-manomissione
- Visualizzazione online dei valori istantanei ("dati in tempo reale")
- È disponibile la seguente versione del software: versione professionale

Per maggiori informazioni e conoscere il prezzo attuale:

www.ch.endress.com/MS21

Campo applicativo: FDM è un pacchetto software per la gestione centralizzata e la visualizzazione dei dati memorizzati. Consente di ottenere la documentazione completa e protetta da manomissione dei dati memorizzati, quali ad esempio valori di misura ed eventi diagnostici. "Dati in tempo reale" dai dispositivi collegati. FDM memorizza i dati in un database SQL anti-manomissione. Database supportati: PostgreSQL (compreso), Oracle o Microsoft SQL Server. Licenza multi-utente: più di un utente in contemporanea, in base alla quantità di licenze disponibili.

Caratteristiche e specifiche

Software

Principio di misura

Competenze aggiuntive

Compito applicativo

Gestione dati

Documentazione e rapporti

Monitoraggio e visualizzazione dei processi

Software

Campo applicativo

Licenza multiutente

Field Data Manager (FDM) è un software per memorizzare e visualizzare i dati storici

per leggere i dati misurati tramite interfaccia online o archiviazione di massa

creare report e modelli

esportazione / importazione dati.

Servizio automatico

per la generazione di report

stampa di rapporti

leggere i dati
memorizzazione dei dati

esportazione sicura

Generazione PDF

è possibile anche

Gestione degli utenti e percorso di controllo secondo FDA 21CFR Part 11.

Il software è disponibile in versione Essential, gratuitamente con funzionalità limitata o Versione di prova professionale con tutte le funzionalità ma con un limite di tempo di 60 giorni (+30 su richiesta). La versione professionale con tutte le funzionalità può essere acquistata tramite una licenza multi-utente.

Software**Sistemi operativi**

Windows 2003 Server R2 SP2 Standard, Enterprise (32 Bit)

Windows 2008 Server (32/64 Bit)

Windows 2012 Server (32/64 Bit)

Windows 2016 Server (32/64 Bit)

Windows 2019 Server (32/64 Bit)

Windows XP SP3 (32 Bit)

Windows XP SP2 (32 Bit)

Microsoft Vista (32 Bit)

Windows 7 (32/64 Bit)

Windows 8; Windows 8.1 (32/64 Bit)

Windows 10 (32/64 Bit)

Windows.NET 2.0 SP1

Tipo di processore

Pentium 4 (≥ 2 GHz)

Pentium M (≥ 1 GHz)

AMD (≥ 1.6 GHz)

Memoria principale (RAM)

Almeno 1 GB

Capacità Hard-disk (HDD)

Spazio su disco necessario: almeno 20 GB

Software

Risoluzione del monitor, display

1024x768 pixel

Altro

PostgreSQL

Oracle Version 8i o superiore

Microsoft SQL Server Version 2005 o superiore

CD-ROM drive

Marchi registrato

Microsoft

Windows

Windows XP

Windows 8 e il logo Microsoft sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati delle società e organizzazioni in questione.

Maggiori informazioni www.ch.endress.com/MS21