


Software de gestión de la cadena de suministros SupplyCare Enterprise

Plataforma de gestión de inventarios para empresas para proporcionar información de la cadena de suministros



Ventajas:

- Aumenta la planificación según demanda y disminuye sus inventarios
- Permite el uso de procesos comerciales tales como Vendor y Supplier Managed Inventory (VMI, SMI)
- Solución completa para control de inventario e integración de la información en su sistema/proceso
- Servicio y red de soporte en todo el mundo
- Actuación rápida ante los problemas en la cadena de suministros
- Un inventario completo visible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en cualquier lugar del mundo, incluso en dispositivos móviles

Más información y precios actuales:

www.mx.endress.com/SCE30B

Ámbito de aplicación: La plataforma de gestión de inventarios SupplyCare proporciona apoyo a los usuarios para planificar y programar el reaprovisionamiento en función de los eventos así como unificación (entrada / salida) y consolidación (obtención de totales) de los inventarios según su distribución geográfica. Se puede involucrar a colaboradores de cualquier organización o de distintas compañías a fin de que su cadena de suministro sea más inteligente. La versión para empresas está instalada en su infraestructura de servidor.

Características y especificaciones

Software

Measuring principle

Soluciones de Manejo de Inventario

Tarea de aplicación

Registro de Datos

Manejo de Datos

Visualización & monitoreo de proceso

Campo de Aplicación

SupplyCare Enterprise SCE30B es un programa operativo basado en la web para la indicación y monitoreo de niveles de por ejemplo tanques y silos esparcidos alrededor del mundo

Sistemas de operación

Windows 7[®] (Professional 64)

Windows 10[®] (Enterprise)

Windows Server 2012[®] (Standard 64) R1

Windows Server 2012[®] (Standard 64) R2

Windows Server 2016 (Standard)

Windows Server 2019 (Standard)

Tipo de procesador

4 núcleos, 3 GHz o superior

Memoria principal

8 GB (memoria libre)

Capacidad del disco duro

50 GB para la instalación completa, según el tamaño de la base de datos

Resolución del monitor, display

1280 x 800 (sobremesa), la aplicación también se puede usar en dispositivos móviles

Interfaces

Business System a través de IMS Middleware

Navegador de internet

Software

Otro

SupplyCare Enterprise se ejecuta de manera predeterminada en un entorno Apache Tomcat o en un servidor de aplicaciones a modo de servicio en Microsoft Windows. Los operadores y administradores hacen funcionar la aplicación desde sus escritorios a través del navegador de internet.

Gráficos: Los requisitos mínimos no tienen en cuenta los requerimientos necesarios para el sistema operativo del servidor u otras aplicaciones (p. ej., el software antivirus) instaladas en el servidor. Los requisitos reales y las funciones del producto pueden depender de la configuración del sistema y del sistema operativo. Los requisitos para el hardware dependerán en gran medida del número deseado de usuarios, del comportamiento a prueba de fallos, etc.

Marcas Registradas

Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países:

Microsoft®

Windows®

Windows Server®

Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC:

Google™

Google Chrome™

Google Maps™

Las marcas comerciales siguientes son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. y/o sus afiliados en Estados Unidos y otros países determinados:

iOS®

Safari®, iPhone® y iPad® son marcas comerciales de Apple® Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.

Más información www.mx.endress.com/SCE30B