

Gateway Fieldgate FXA42 do zdalnego monitorowania pomiarów

Zdalne monitorowanie zarówno analogowych (4–20 mA), jak i cyfrowych urządzeń przemysłowych



Korzyści:

- Szybka i wygodna wizualizacja m.in. poziomu, przepływu i ciśnienia niezależnie od lokalizacji
- Prosta konfiguracja Fieldgate i łatwa wizualizacja zmierzonych wartości z użyciem wbudowanego webserwera
- Możliwość połączenia z oprogramowaniem SupplyCare Enterprise oraz SupplyCare Hosting
- Funkcje zaawansowane i logiczne, programowanie działań (podstawowe funkcje sterownika PLC)
- Monitorowanie wartości granicznych i sygnalizowanie alarmów za pomocą wiadomości e-mail lub SMS
- Monitorowanie zbiorników z uwzględnieniem stanów progowych napełnienia na podstawie wejściowych sygnałów analogowych (HH, H, L, LL)
- Łatwe podłączanie urządzeń pomiarowych i możliwość połączenia z systemami innych dostawców

Więcej informacji i aktualne ceny:

www.pl.endress.com/FXA42

Kluczowe parametry

- **Typ sygnału wejściowego** 4x 4...20 mA analog 4x digital Pulse counter Modbus TCP Modbus RS485
- **Typ sygnału wyjściowego** 4x digital Modbus TCP Modbus RS485

Zastosowanie: Fieldgate FXA42 opracowano pod kątem monitorowania urządzeń pomiarowych z interfejsem cyfrowym lub interfejsem 4–20 mA, niezależnie od ich lokalizacji. Obsługuje interfejsy komunikacyjne, takie jak WLAN, 3G i Modbus. Dzięki wbudowanemu webserwerowi funkcje związane z konfiguracją bramy i wizualizacją zmierzonych wartości są

dostępne online. FXA42 oferuje także funkcje rejestrowania danych i zarządzania alarmami.

Funkcje i specyfikacja

Komponenty sieci obiektowych	Zasada pomiaru Fieldgate
	Funkcja Ethernet/analog or binary signal Gateway for SupplyCare with integrated Web server
	Typ sygnału wejściowego 4x 4...20 mA analog
	4x digital
	Pulse counter
	Modbus TCP
	Modbus RS485
	Typ sygnału wyjściowego 4x digital
	Modbus TCP
	Modbus RS485
	Typ sygnału na wyjściu przekaźnikowym None
Pamięć SD Card 1GB	
Zasilacz 24V DC	

Komponenty sieci obiektowych **Wymiary (S x W x G)**
45 mm x 100 mm x 115 mm

(1.77" x 3.93" x 4.53")

Interfejs komunikacyjny

Ethernet

WLAN

Cellular

Wymagania systemowe

Mozilla Firefox Version 31 or newer

Google Chrome Version 31 or newer

Microsoft Edge

Internet Explorer 10 or newer

For mobile devices:

iOS Safari 7.1 or newer

Android Firefox or Chrome from Version 31

Konfiguracja

Via embedded web server

Certyfikaty i dopuszczenia

EAC

FCC

IC

Więcej informacji www.pl.endress.com/FXA42