

Gateway para valores de medición Fieldgate FXA42

Comunicación de los valores medidos de los equipos de campo analógicos de 4 a 20 mA conectados, así como de los digitales



Ventajas:

- Visualización del nivel, caudal y presión en el escritorio sin importar la ubicación
- Configuración sencilla de Fieldgate y fácil visualización de los valores de medición mediante su servidor Web integrado
- Se conecta a SupplyCare Enterprise y SupplyCare Hosting
- Funciones y acciones avanzadas de programación lógica
- Monitorización de valores límite con emisión de alarma mediante SMS o correo electrónico
- Monitorización de depósitos con estado límite de las entradas analógicas (HH, H, L, LL)
- Conexión sencilla a equipos de campo y conectividad a sistemas de terceros

Más información y precios actuales:

www.easc.endress.com/FXA42

Resumen de especificaciones

- **Tipo de señal de entrada** 4x 4...20 mA análogo 4x digital
Contador de pulsos Modbus TCP Modbus RS485
- **Salida** 4x digital Modbus TCP Modbus RS485

Ámbito de aplicación: Fieldgate FXA42 fue desarrollado para la monitorización de equipos de campo con interfaz HART o de 4 a 20 mA, independiente de la ubicación. Soporta interfaces de comunicación como WLAN y 3G, así como Modbus. Con su tecnología de servidor web integrado, se puede configurar fácilmente online, además de visualizar los valores medidos. FXA42 también ofrece funciones de registro de datos y gestión de alarmas.

Características y especificaciones

Componentes del bus de campo

Measuring principle

Fieldgate

Función

Puerta de enlace de señal Ethernet/analógica o binaria para SupplyCare con servidor web integrado

Tipo de señal de entrada

4x 4...20 mA análogo

4x digital

Contador de pulsos

Modbus TCP

Modbus RS485

Salida

4x digital

Modbus TCP

Modbus RS485

Tipo de señal de salida de relevador

Ninguno

Memoria

Tarjeta SD 1GB

Suministro de energía

24V DC

Dimensiones (W x H x D)

45 mm x 100 mm x 115 mm

(1.77" x 3.93" x 4.53")

Interfaz de Comunicación

Ethernet

WLAN

Celular

Componentes del bus de campo

Requerimientos del sistema

Mozilla Firefox Versión 31 o mayor
Google Chrome Versión 31 o mayor
Microsoft Edge
Internet Explorer 10 o mayor
Para dispositivos móviles:
iOS Safari 7.1 o mayor
Android Firefox o Chrome desde Versión 31

Configuración

Mediante servidor web integrado

Certificados

EAC
FCC
IC

Más información www.easc.endress.com/FXA42