

## Gateway para valores de medición Fieldgate FXA42

Comunicación de los valores medidos de los equipos de campo analógicos de 4 a 20 mA conectados, así como de los digitales



### Ventajas:

- Visualización del nivel, caudal y presión en el escritorio sin importar la ubicación
- Configuración sencilla de Fieldgate y fácil visualización de los valores de medición mediante su servidor Web integrado
- Se conecta a SupplyCare Enterprise y SupplyCare Hosting
- Funciones y acciones avanzadas de programación lógica
- Monitorización de valores límite con emisión de alarma mediante SMS o correo electrónico
- Monitorización de depósitos con estado límite de las entradas analógicas (HH, H, L, LL)
- Conexión sencilla a equipos de campo y conectividad a sistemas de terceros

Más información y precios actuales:

[www.mx.endress.com/FXA42](http://www.mx.endress.com/FXA42)

### Resumen de especificaciones

- **Tipo de señal de entrada** 4x 4...20 mA análogo 4x digital  
Contador de pulsos Modbus TCP Modbus RS485
- **Salida** 4x digital Modbus TCP Modbus RS485

**Ámbito de aplicación:** Fieldgate FXA42 fue desarrollado para la monitorización de equipos de campo con interfaz HART o de 4 a 20 mA, independiente de la ubicación. Soporta interfaces de comunicación como WLAN y 3G, así como Modbus. Con su tecnología de servidor web integrado, se puede configurar fácilmente online, además de visualizar los valores medidos. FXA42 también ofrece funciones de registro de datos y gestión de alarmas.

---

## Características y especificaciones

---

### Componentes del bus de campo

**Measuring principle**

Fieldgate

**Función**

Puerta de enlace de señal Ethernet/analógica o binaria para SupplyCare con servidor web integrado

**Tipo de señal de entrada**

4x 4...20 mA análogo

4x digital

Contador de pulsos

Modbus TCP

Modbus RS485

**Salida**

4x digital

Modbus TCP

Modbus RS485

**Tipo de señal de salida de relevador**

Ninguno

**Memoria**

Tarjeta SD 1GB

**Suministro de energía**

24V DC

**Dimensiones (W x H x D)**

45 mm x 100 mm x 115 mm

(1.77" x 3.93" x 4.53")

**Interfaz de Comunicación**

Ethernet

WLAN

Celular

## Componentes del bus de campo

### Requerimientos del sistema

Mozilla Firefox Versión 31 o mayor

Google Chrome Versión 31 o mayor

Microsoft Edge

Internet Explorer 10 o mayor

Para dispositivos móviles:

iOS Safari 7.1 o mayor

Android Firefox o Chrome desde Versión 31

---

### Configuración

Mediante servidor web integrado

---

### Certificados

EAC

FCC

IC

---

Más información [www.mx.endress.com/FXA42](http://www.mx.endress.com/FXA42)