

Detección de nivel por horquilla vibrante

Liquiphant FTL50

Detector de nivel compacto por horquilla vibrante para todo tipo de líquidos en todos los sectores industriales



Ventajas:

- Uso en sistemas de seguridad que requieren seguridad hasta SIL2/SIL3 según IEC 61508/IEC 61511-1
- Certificados internacionales de protección contra explosiones y prevención de reboses (WHG)
- No necesita calibración, fácil de poner en marcha
- Sin partes mecánicas móviles: sin mantenimiento, sin desgaste, larga vida útil. Monitorización de daños en la horquilla: funcionamiento garantizado
- Segunda línea de defensa para proteger el medio ambiente
- Diversidad de conexiones a proceso para todas las aplicaciones
- Material del sensor de alta resistencia a la corrosión (Alloy) de acero inoxidable (316L)

Más información y precios actuales:

www.ar.endress.com/FTL50

Resumen de especificaciones

- **Temperatura del proceso** -50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
- **Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.**
Vacío...64 bar (Vacío...928 psi)
- **Densidad min. del medio** 0.5g/cm³(0.4g/cm³ opción)

Ámbito de aplicación: Liquiphant FTL50 es un equipo de detección de nivel para uso en zonas con peligro de explosión que está dotado con todos los certificados internacionales. Para uso en todos los sectores industriales. FTL50 ofrece seguridad funcional SIL2/SIL3. La segunda línea de defensa permite garantizar el más alto nivel de seguridad y rendimiento del equipo. Valores de medición fiables insensibles a:

propiedades cambiantes de los productos, caudal, turbulencias, burbujas de gas, espuma, vibraciones o adherencias.

Características y especificaciones

Nivel del Punto / Líquidos

Measuring principle

Líquidos con vibración

Característica / Aplicación

Concepto de carcasa modular
Amplia gama de conexiones al proceso
Interfaces analógicas y bus
Amplia gama de certificaciones (por ej., Ex, WHG)
compacto, por ej., tuberías

Especialidades

Detección de espuma
Detecta un cambio de densidad
segunda línea de defensa

Suministro / Comunicación

PROFIBUS PA
19...253V AC
10...55V DC-PNP
19...253V AC o 10...55V DC
8/16mA, 11...36V DC
NAMUR
PFM

Temperatura ambiente

-50 °C...+70 °C
(-58 °F...+158 °F)

Temperatura del proceso

-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F)

Nivel del Punto / Líquidos**Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.**

Vacío...64 bar
(Vacío...928 psi)

Densidad min. del medio

0.5g/cm³(0.4g/cm³ opción)

Principales partes húmedas

316L, Aleación

Conexión a proceso

Cuerda:

G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1

Brida:

DN25...DN100,

ASME 1"...4",

JIS 25A...100A

Conexión a proceso higiénica

Tres abrazaderas ISO2852

Comunicación

PROFIBUS PA

19...253V AC

10...55V DC-PNP

19...253V AC o 10...55V DC

8/16mA, 11...36V DC

NAMUR

PFM

Nivel del Punto / Líquidos**Certificados / Aprobaciones**

ATEX, FM, CSA, TIIS

WHG Protección contra sobrellenado

SIL

EN10204-3.1

NACE

GL/ABS sector naval

AD2000

ASME B31.3

Aprobaciones de seguridad

Prevención contra sobrellenado WHG

SIL2/SIL3

Aprobaciones de diseño

EN 10204-3.1

NACE MR0175, MR0103

ASME B31.3

AD2000

Aprobación marítima

GL/ ABS

Opciones

Carcasa de uso rudo de acero inoxidable principalmente para la industria de gas y combustible

Nivel del Punto / Líquidos**Componentes**

FTL325P/FTL375P Interfaz PFM
FTL325N/FTL375N Interfaz NAMUR

Sucesor

Liquiphant FTL51B

Densidad**Measuring principle**

Densidad de vibración

Característica / Aplicación

Liquiphant M de Densidad
con calculador de densidad FML621
Medición de temperatura y presión

Concepto de carcasa modular
Amplia gama de conexiones a proceso

compacto

para compensación (opcional)

Suministro / Comunicación

Fuente de alimentación del transmisor (MUS)

Temperatura ambiente

-50...70°C

-50...60°C para aplicaciones peligrosas

Temperatura del proceso

0...80°C (validez de los datos de precisión)

-50...0°C /80...150°C (con datos técnicos
reducidos)

Densidad**Presión de proceso absoluta**

0...25bar

>25...64bar (con datos técnicos reducidos)

Partes húmedas

316L/C4

Longitud del sensor

Compacto: 50,5mm

Salida

Pulso

Certificados / Aprobaciones

ATEX

IECEX

Especialidades

Puesta en Marcha con ReadWin2000

Componentes

Computadora de Densidad FML621

Otras aprobaciones y certificados

SIL2/ SIL3

Más información www.ar.endress.com/FTL50