

TA560

Termopozo de barra taladrada

Hecho con un termopozo de barra taladrada. Para uso principalmente en aplicaciones de propósito general o en condiciones extremas.



Más información y precios actuales:

www.ar.endress.com/TA560

Ventajas:

- La extensión y las longitudes de inmersión, así como las dimensiones de la barra, se pueden seleccionar conforme a los requisitos del proceso
- Está disponible una amplia gama de diámetros y materiales estándar; se pueden solicitar otras opciones conforme a las especificaciones.
- Asimismo, están disponibles distintos niveles de calidad de acabado superficial
- La conexión a proceso es roscada. La forma de la varilla del termopozo puede ser recta o cónica

Resumen de especificaciones

- **Máx. presión de proceso (estática)** 500 bar (7252 psi)
- **Máxima longitud de inmersión estándar** 900 mm (35,43")
- **Máx. longitud de inmersión bajo demanda** 5.000 mm (196,85")

Ámbito de aplicación: Debido a unos ciclos productivos exigentes en el caso de condiciones de proceso extremas, es imprescindible calcular exactamente la capacidad de carga de un termopozo. Los ensayos de penetración de colorante, los ensayos de ultrasonidos, los ensayos de fugas de helio, los ensayos de resistencia a la presión, así como diversos ensayos no destructivos de materiales ponen de relieve la calidad de los materiales y del procesado.

Características y especificaciones

termopozo

Measuring principle

Termo pozo en barras

Característica / Aplicación

cuello de extensión hexagonal

Conexión principal

rosca interna:

1/2" NPT

Máxima longitud de inmersión estándar

900 mm (35,43")

**Máx. longitud de inmersión bajo
demanda**

5.000 mm (196,85")

Conexión a proceso

cuerda:

3/4" NPT

Diámetro de la raíz del termopozo

20 mm (0,79")

22 mm (0,87")

Material de contacto del medio

1.4401 (316)

1.4404 (316L)

1.4571 (316Ti)

Parte terminada húmeda (Ra)< 0.8 μm (31.50 μin)< 1.6 μm (63.00 μin)

termopozo

Forma de la Punta

recto

cónico

Rango de temperatura

-200...700 °C (-328...1.292 °F)

Máx. presión de proceso (estática)

500 bar (7252 psi)

Presión a proceso máxima a 400 °C

300 bar (4351 psi)

Más información www.ar.endress.com/TA560