

# TA556

## Schutzrohr aus Vollmaterial

Gebohrtes Schutzrohr aus Vollmaterial. Für hohe Beanspruchung oder für allgemeine Anwendungen.



Weitere Informationen und aktuelle Preisangabe:

[www.at.endress.com/TA556](http://www.at.endress.com/TA556)

### Vorteile:

- Verlängerung, Eintauchlängen und Schutzrohrabmessungen können entsprechend den Prozessanforderungen ausgewählt werden.
- Des Weiteren steht eine große Auswahl an standardmäßigen Werkstoffen und Prozessanschlüssen zur Verfügung. Andere Ausführungen können gemäß Spezifikation bestellt werden.
- Ebenso sind unterschiedliche Oberflächenausführungen erhältlich.
- Das Schutzrohr ist in verjüngter Form erhältlich.
- Der Prozessanschluss kann wahlweise als Gewinde oder verschweißter Flansch ausgeführt werden.

### Spezifikation im Überblick

- **Max. Prozessdruck (statisch)** 500 bar (7252 psi)
- **Maximale Standard Eintauchlänge** 900 mm (35,43")
- **Max. Eintauchlänge auf Anfrage** 5.000 mm (196,85")

**Anwendungsgebiet:** Eine exakte Belastbarkeitsberechnung wie bei diesem Schutzrohr ist die Voraussetzung für Applikationen mit hohen Beanspruchungen und herausfordernden Prozessbedingungen. Farbeindringprüfungen, Ultraschalltests, Helium Leckage Test, Druckbeständigkeitstests sowie verschiedene zerstörungsfreie Materialprüfungen belegen zudem die Qualität und Verarbeitung der Werkstoffe.

### Funktionen und Spezifikationen

**Schutzrohr****Messprinzip**

Schutzrohr gebohrt

**Merkmal / Anwendung**

metrische Version

verschiedene  
Prozessanschlüsse

runder Verlängerungsstutzen

**Kopfanschluss**

Innengewinde:

3/4" NPT

**Maximale Standard Eintauchlänge**

900 mm (35,43")

**Max. Eintauchlänge auf Anfrage**

5.000 mm (196,85")

---

**Schutzrohr****Prozessanschluss**

Gewinde:

1" NPT

Flansch:

ASME 1" 300 RF (B16.5)

ASME 1" 600 RF (B16.5)

ASME 1 1/2" 150 RF (B16.5)

ASME 1 1/2" 300 RF (B16.5)

ASME 1 1/2" 600 RF (B16.5)

ASME 1 1/2" 600 RTJ (B16.5)

ASME 2" 300 RF (B16.5)

ASME 2" 600 RF (B16.5)

ASME 2" 300 RTJ (B16.5)

ASME 2" 600 RTJ (B16.5)

---

**Wurzeldurchmesser Schutzrohr**

25 mm (0,98")

---

**Medium berührender Werkstoff**

1.4401 (316)

1.4404 (316L)

1.4571 (316Ti)

## Schutzrohr

### Oberflächengüte

< 0,8 µm (31,50 µin)

< 1,6 µm (63,00 µin)

---

### Form der Spitze

gerade

verjüngt

---

### Temperaturbereich

-200...700 °C (-328...1.292 °F)

---

### Max. Prozessdruck (statisch)

500 bar (7252 psi)

---

### Max. Prozessdruck bei 400 °C

300 bar (4351 psi)

---

Weitere Informationen [www.at.endress.com/TA556](http://www.at.endress.com/TA556)