

# Proline Prosonic Flow G 300 Ultraschall-Durchflussmessgerät

Höchst robuster Gasspezialist für wechselhafte Bedingungen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Umformer



## Vorteile:

- Flexibles Gerät mit beliebig definierbaren Gasgemischen für anspruchsvolle Messaufgaben
- Maximale Zuverlässigkeit sogar bei feuchtem oder nassem Gas – kondensatunempfindliches Sensordesign
- Leistungsstarke Prozesskontrolle – druck- und temperaturkompensierte Werte in Echtzeit
- Effiziente Lösung – multivariabel, kein Druckverlust
- Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os
- Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
- Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology

Weitere Informationen und aktuelle Preisangabe:

[www.at.endress.com/9G3B](http://www.at.endress.com/9G3B)

## Spezifikation im Überblick

- **Max. Messabweichung** Volumenfluss (standard): -  $\pm 1.0$  % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) -  $\pm 2$  % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Volumenfluss (optionale Kalibration): -  $\pm 0.5$  % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) -  $\pm 1.0$  % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Korrigierter Volumenfluss(standard): -  $\pm 1.5$  % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) -  $\pm 2.5$  % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Korrigierter Volumenfluss (optionale Kalibration): -  $\pm 1.0$  % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) -  $\pm 1.5$  % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Schallgeschwindigkeit:  $\pm 0.2$  % o.r.
- **Messbereich** Gas: 0.3 m/s...40 m/s

- **Messstofftemperaturbereich** -50...150 °C (-58...+302°F)  
-50...100 °C (-58...+212°F) mit integrierter Druckmesszelle
- **Max. Prozessdruck** 0.7...101 bar a (10.15...1464.88 psi a)
- **Messstoffberührende Materialien** Messrohr: 1.4408/1.4409 (CF3M) Wandler: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2

**Anwendungsgebiet:** Für eine Vielzahl an Gasanwendungen bietet Prosonic Flow G zuverlässige Durchflussmessung, auch bei nassem Gas und wechselhaften Gaseigenschaften oder -zusammensetzungen. Ein druckgeprüftes Aufnehmergehäuse mit Berstscheibe minimiert Sicherheitsrisiken. Der kompakte Messumformer bietet hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.

## Funktionen und Spezifikationen

### Gas

#### Messprinzip

Ultraschall Durchfl.

#### Produkt - Headline

Höchst robuster Gasspezialist für wechselhafte Bedingungen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.

Flexibles Gerät mit beliebig definierbaren Gasgemischen für anspruchsvolle Messaufgaben.

Genauere Messung von Erdgas und Prozessgas in der chemischen sowie Öl- und Gasindustrie.

#### Messaufnehmer - Features

Maximale Zuverlässigkeit sogar bei feuchtem oder nassem Gas – kondensatunempfindliches Sensordesign. Leistungsstarke

Prozesskontrolle – druck- und temperaturkompensierte Werte in Echtzeit. Effiziente Lösung – multivariabel, kein Druckverlust.

Direkte Messung: Durchfluss, Druck & Temperatur. Messstoffberührende Teile: Titan / 316L. Maximale Messgenauigkeit: 0,5 %.

## Gas

**Messumformer-Features**

Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.

Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen.

Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich.

**Nennweitenbereich**

DN 25...300 (1...12")

**Messstoffberührende Materialien**

Messrohr: 1.4408/1.4409 (CF3M)

Wandler: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2

**Messgrößen**

Volumenfluss, Volumenfluss korrigiert, Massefluss, Durchflussgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, Druck, Temperatur, Dichte, dynamische Viskosität, Energiefluss, Wobbe Index, Methanfraktion, Brennwert, Molmasse

**Max. Messabweichung**

Volumenfluss (standard):

- $\pm 1.0$  % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
- $\pm 2$  % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)

Volumenfluss (optionale Kalibration):

- $\pm 0.5$  % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
- $\pm 1.0$  % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)

Korrigierter Volumenfluss(standard):

- $\pm 1.5$  % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
- $\pm 2.5$  % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)

Korrigierter Volumenfluss (optionale Kalibration):

- $\pm 1.0$  % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
- $\pm 1.5$  % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)

Schallgeschwindigkeit:  $\pm 0.2$  % o.r.

## Gas

**Messbereich**

Gas: 0.3 m/s...40 m/s

---

**Max. Prozessdruck**

0.7...101 bar a (10.15...1464.88 psi a)

---

**Messstofftemperaturbereich**

-50...150 °C (-58...+302°F)

-50...100 °C (-58...+212°F) mit integrierter Druckmesszelle

---

**Umgebungstemperaturbereich**

-40...60 °C (-40...+140 °F)

Optional: -50...60 °C (-58...+140 °F)

---

**Werkstoff Messaufnehmergehäuse**

Rostfreier Stahl, 1.4404(316/316L), 1.4408/1.4409 (CF3M)

---

**Werkstoff Messumformergehäuse**

AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L

Polycarbonat

---

**Schutzart**

Kompaktversion: IP66/67, type 4X enclosure.

Optional: Externe WLAN Antenne: IP67

---

**Anzeige/Bedienung**

4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)

Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich

Abgesetzte Anzeige erhältlich

---

**Ausgänge**

3 Ausgänge

4-20 mA HART (aktiv/passiv)

4-20 mA (aktiv/passiv)

Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)

Relaisausgang

---

## Gas

### Eingänge

Statuseingang  
4-20mA-Eingang

---

### Digitale Kommunikation

HART, Modbus RS485

---

### Energieversorgung

24V DC  
100...230 V AC  
AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

---

### Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

---

### Produktsicherheit

CE, C-tick Zeichen

---

### Funktionale Sicherheit

Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

---

### Metrologische Zulassungen und Zertifikate

Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)  
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 .a

---

### Druckzulassungen und -zertifikate

PED, CRN

---

### Materialzertifikate

3.1 material

NACE MR0175/MR0103

---

Weitere Informationen [www.at.endress.com/9G3B](http://www.at.endress.com/9G3B)